Справочный листок технических данных

SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Гнезда для печатной платы – однопарный Ethernet
Однопарный Ethernet – это технология, требующая использования только одной пары кабелей для передачи данных и питания.
Получаемые преимущества сделают однопарный Ethernet предпочитаемой сетью на уровне поля и за его пределами.
Преимущества однопарного Ethernet
• Последовательность: однопарный Ethernet обеспечивает унифицированное прохождение информации на основе Ethernet от датчика в облачную среду
• Готовность к будущему: основная технология для Индустрии 4.0 и Интернета вещей
• Гибкость: рабочий диапазон до 1000 м и возможности передачи со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают универсальность использования
• Техническая эффективность: меньший вес, экономия используемого пространства и более простая установка

Основные данные для заказа

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, SPE (Single Pair Ethernet), Фланец с фиксатором, Соединение THT/THR под пайку, 1.80 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 2.1 mm, Ni/Au, черный, Катушка
Заказ №	3234510000
Тип	SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL
GTIN (EAN)	4069166023052
Кол.	100 Штука
Упаковка	Катушка

Справочный листок технических данных

SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	21.5 mm	Глубина (дюймов)	0.8465 inch
Высота	12.35 mm	Высота (в дюймах)	0.4862 inch
Высота, мин.	9.95 mm	Ширина	9 mm
Ширина (в дюймах)	0.3543 inch	Масса нетто	1.64 g

Температуры

Температура монтажа	-40 °C ... 85 °C

Упаковка

Упаковка	Катушка	Длина VPE	5.00 mm
VPE c	4.00 mm	Высота VPE	3.00 mm

Системные характеристики

Количество полюсов	2	LED	Да
Длина штифта для припайки (l)	2.1 mm	Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку
Шаг в дюймах (P)	0.071 "	Материал экрана	CuSn
Экранирование	Да	Боковая панель, свойства	Фланец с фиксатором
Скорость передачи	10/100/1000 MBit/s	Количество контактных штырьков на полюс	1
Вид соединения	Соединение под пайку	Категория	CAT B (ISO/IEC 63171)
Серия изделия	OMNIMATE Data – однопарный Ethernet	Шаг в мм (P)	1.80 mm
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	750
Вид исполнения	розеточная колодка	Угол вывода	90°
Поверхность экрана	луженый	Цвет правого светодиода	зеленый/желтый
Выводы для экранирования	нет	Категория эксплуатационных характеристик	CAT B (ISO/IEC 63171) 10/100/1000 MBit/s
Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную, Пайка волной припоя	Фиксатор — опция	сверху
Размеры выводов под пайку	восьмиугольный	Цвет левого светодиода	зеленый/желтый

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 63171-7 ED2

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран	2250 V DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	1000 В DC
Сопротивление изоляции	≥ 500 MΩ	Номинальное напряжение	72 V
PoE / PoE+	PoDL в соотв. с IEEE 802.3bu /cg		

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA 9T	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Сопротивление изоляции	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал контактов	CuMg	Материал контакта	Сплав меди

Справочный листок технических данных

SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Поверхность контакта	Ni/Au	Структура слоев соединения под пайку	2...4 µm Ni / ≥ 0.25 µm Au
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	85 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C

Важное примечание

Примечания

Классификации

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		


Справочный листок технических данных


SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения







Преимущество изделия



Преимущество изделия



Справочный листок технических данных

SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Однопарный Ethernet без использования инструментов



Однопарный Ethernet – это технология, требующая использования только одной пары кабелей для передачи данных и питания.
Получаемые преимущества сделают однопарный Ethernet предпочитаемой сетью на уровне поля и за его пределами.Преимущества однопарного Ethernet
• Последовательность: однопарный Ethernet обеспечивает унифицированное прохождение информации на основе Ethernet от датчика в облачную среду
• Готовность к будущему: основная технология для Industry 4.0 and IIoT
• Гибкость: рабочий диапазон до 1000 м и возможности передачи со скоростью до 1 Гбит/с обеспечивают универсальность использования
• Техническая эффективность: меньший вес, экономия используемого пространства и более простая установка

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-SP0-S-FH-2-180	Версия
Заказ №	3150000000	
GTIN (EAN)	4099987605045	
Кол.	1 ST	