




Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

### Основные данные для заказа

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Профиль крышки, RS 100 прозрачный, Высота среднего профиля крышки, Ширина: 2000 mm |
| Заказ №    | <a href="#">4169320000</a>                                                         |
| Тип        | ADP 10                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190243517                                                                      |
| Кол.       | 2 M                                                                                |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 44 mm   | Глубина (дюймов)  | 1.7323 inch |
| Высота      | 110 mm  | Высота (в дюймах) | 4.3307 inch |
| Ширина      | 2000 mm | Ширина (в дюймах) | 78.74 inch  |
| Масса нетто | 433 g   |                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

|                            |            |            |                                |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| Цветовой код               | прозрачный | Вид защиты | IP20 в установленном состоянии |
| Таблица цветов (аналогич.) | -          |            |                                |

### Данные о материалах

|                             |                |                       |     |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            | Изоляционный материал | ПВХ |
| Поверхность                 | необработанный | Основной материал     | ПВХ |

### Важное примечание

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об изделии | <p>3 высоты доступны для защитного профиля и концевых пластин:<br/> Крепление TS без крышки: TS 32 = 45 мм, TS 35 x 7,5 = 40,5 мм<br/> Крепление TS с нижней крышкой: TS 32 = 89 мм, TS 35 x 7,5 = 84,5 мм<br/> Крепление TS с верхней крышкой: TS 32 = 121 мм, TS 35 x 7,5 = 116,5 мм<br/> Прямое крепление, без/нижняя/верхняя крышка: 24/69/99 мм<br/> Размеры печатной платы:<br/> Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 100 (+0,5) мм<br/> Размер секции RS = длина печатной платы - 4,5 мм<br/> Размер секции ADP = длина печатной платы - 1 мм<br/> Пример:<br/> длина печатной платы 160 мм, RS = 155,5 мм, ADP = 159 мм"</p> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-03 |             |             |

## Изображения

