

**PAC-XIOC-HE20-V0-2M0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LiYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №    | <a href="#">7789862020</a>                                              |
| Тип        | PAC-XIOC-HE20-V0-2M0                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248176489                                                           |
| Кол.       | 1 Штука                                                                 |

## PAC-XIOC-HE20-V0-2M0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 378 g |
|-------------|-------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует                        |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Общие данные

|               |              |                      |                                      |
|---------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|
| Длина кабеля  | 2 m          | Основной материал    | ПВХ                                  |
| Кабель        | Кабель LiYY  | Интерфейс соединения | ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ<br>РАЗЪЕМ HE10 20P |
| Интерфейс ПЛК | Moeller XIOC | Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |

## Электрические данные

|                  |           |                               |          |
|------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| Общий ток, макс. | 3 A       | Допустимый ток на путь, макс. | 1 A      |
| Сопротивление    | ≤ 80 mΩ/m | Емкость жила / жила           | 300 pF/m |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |