

## PAC-XIOC-SD15-V0-5M



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LiYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

### Основные данные для заказа

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №    | <a href="#">7789868050</a>                                               |
| Тип        | PAC-XIOC-SD15-V0-5M                                                      |
| GTIN (EAN) | 4099986636347                                                            |
| Кол.       | 1 Штука                                                                  |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 660 g |
|-------------|-------|

### Температуры

|                      |             |                     |          |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Общие данные

|                      |                  |                          |                    |
|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Длина кабеля         | 5 m              | Пригодно для             | Аналоговые сигналы |
| Основной материал    | ПВХ              | Кабель                   | Кабель LiYCY       |
| Интерфейс соединения | SUB-D FEMALE 15P | Количество полюсов, мин. | 15 полюсов         |
| Интерфейс ПЛК        | Moeller XIOC     | Сечение провода          | 0.25 mm²           |

### Электрические данные

|                               |          |                          |           |
|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Общий ток, макс.              | 3 A      | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с  |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A      | Сопротивление            | ≤ 80 mΩ/m |
| Емкость жила / жила           | 300 pF/m | Емкость жила / экран     | 300 pF/m  |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |