




Изображение аналогичное

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller. Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

#### Основные данные для заказа

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №         | <a href="#">7789880080</a>                                               |
| Тип             | PAC-C300-3232-25-08                                                      |
| GTIN (EAN)      | 4032248146284                                                            |
| Кол.            | 1 Штука                                                                  |
| Статус поставки | Снято с производства                                                     |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 1720 g |
|-------------|--------|

### Температуры

|                      |             |                     |          |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует         |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

### Общие данные

|                      |                             |                          |                             |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Длина кабеля         | 8 m                         | Пригодно для             | Цифровые сигналы            |
| Основной материал    | ПВХ                         | Кабель                   | Кабель LiYCY                |
| Интерфейс соединения | 2 x BLC 5.08/16/180BR<br>BK | Количество полюсов, мин. | 32 полюса                   |
| Наружный диаметр     | 11,85 ± 1 mm                | Интерфейс ПЛК            | 2 x BLC 5.08/16/180BR<br>BK |
| Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup>        |                          |                             |

### Электрические данные

|                               |           |                          |                       |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Общий ток, макс.              | 3 A       | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с              |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A       | Номинальное напряжение   | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| Сопротивление                 | ≤ 80 mΩ/m | Рабочее напряжение       | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC |
| Емкость жила / жила           | 300 pF/m  | Емкость жила / экран     | 300 pF/m              |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |