

## PAC-S300-SD25-V1-7M



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LIYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №    | <a href="#">7789229070</a>   |
| Тип        | PAC-S300-SD25-V1-7M  |
| GTIN (EAN) | 4050118086003  |
| Кол.       | 1 Штука  |

**PAC-S300-SD25-V1-7M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 1284 g

**Температуры**

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

**Общие данные**

|                      |                      |                          |  |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Длина кабеля         | 7 m                  | Пригодно для             | Аналоговые сигналы                         |
| Основной материал    | ПВХ                  | Кабель                   | Кабель LiYCY                               |
| Интерфейс соединения | SUB-D FEMALE 25P     | Количество полюсов, мин. | 25 полюсов                                 |
| Наружный диаметр     | 10,15 ± 1 мм         | Интерфейс ПЛК            | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P |
| Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |  |

**Электрические данные**

|                               |          |                          |                   |
|-------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|
| Общий ток, макс.              | 3 A      | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с          |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A      | Номинальное напряжение   | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Сопротивление                 | 80 мΩ/м  | Емкость жила / жила      | 300 pF/m          |
| Емкость жила / экран          | 300 pF/m |                          |                   |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |