

PTX800D/24VDC/RO/AO

Продукт более не выпус-
кается, Спецификации
исключительно в инфор-
мационных целях



Данные устройства используются в промышленной и технологической автоматике для визуального отображения данных или для аналогового представления электрических и неэлектрических измеряемых величин. Они являются важным средством, дающим пользователю возможности получения подсказок, диагностирования и регистрации данных при работе с системами и механизмами. Устройства поддерживают диалоговый режим работы, отображают измеряемые величины и сообщения о неисправностях, а также используются для контроля техпроцессов. Такие возможности, как внутреннее вычисление технологических параметров, цифровые и аналоговые выходы и функции помехоподавления, превращают обычные устройства отображения в высококачественные технологические интерфейсы, способные автономно управлять подпроцессами.

Основные данные для заказа

Версия	Input: frequency, Analogue output, Relay output
Заказ №	7940012323
Тип	PTX800D/24VDC/RO/AO
GTIN (EAN)	4032248565849
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-03-28T00:00:00+01:00

PTX800D/24VDC/RO/AO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E256486

Размеры и массы

Высота	48.8 mm	Высота (в дюймах)	1.9213 inch
Ширина	96.6 mm	Ширина (в дюймах)	3.8031 inch
Длина	137 mm	Длина (в дюймах)	5.3937 inch
Масса нетто	437 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	0 °C...60 °C
Влажность	10...90 % (без появления конденсата)		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Display

Значение показания	Индикация процентного или фактического значения	Полное показание, диапазон отсчета	Конфигурируемый (≤ 10 импульсов на скачок сигнала)
Полное показание	Индикация 0...99.999.999 (8 цифр)	Тип	8 цифр, красный светодиод, 7,2 мм возможность установки 14 степеней яркости
Диапазон времени (частичное показание)	в секунду, минуту, час (PTX800A - также день)	Десятичные точки	устанавливается отдельно для частичного и полного показания дисплея

Вывод (аналоговый)

Тип (аналоговый выход)	Выход по току или напряжению, конфигурируется с помощью перемычки
------------------------	---

Соответствие стандартам по изоляции

Импульсное перенапряжение, до	4 кВ (1,2/50 мкс)	Нормы по ЭМС	DIN EN 61326
-------------------------------	-------------------	--------------	--------------

Размеры

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	1.5 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	2.5 mm ²

PTX800D/24VDC/RO/AO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC000677	ETIM 9.0	EC000677
ETIM 10.0	EC000677	ECLASS 14.0	27-14-31-10
ECLASS 15.0	27-14-31-10		

Вход

Тип	Цифровые импульсы (NAMUR, PNP/NPN, логика ТТЛ, оптореле, импульсы напряжения, беспотенциальные контакты)	Длительность импульса мин. (вход сброса)	100 мс
Питание датчика	12 В DC (до 25 мА)	Входной сигнал	0...10 Гц
Входное напряжение	50 мВ...250 В, регулируемый диапазон		

Выход

Пульсации на выходе (аналоговый выход)	≤ 20 mVss
--	-----------

Общие данные

Вид соединения	Винтовое соединение	Вход/выход	С аналоговым/ тревожным выходом
Вид монтажа	Встраивание в распределительный щит	Напряжение питания	24 В DC ± 10 %
Долговременный дрейф	0,1 %/10 000 ч	Линейность	<0,05 %
Потребляемая мощность	6 Вт @ 24 В DC		

PTX800D/24VDC/RO/AO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи

