



## KLIPPON POK4 M20ZCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Доступны различные типы соединительных коробок для установки источников сигналов/питания или распределителей во взрывоопасных зонах. Клеммные коробки представляют собой взрывозащищенное оборудование, сертифицированное для эксплуатации на взрывоопасных участках зон 0, 1, 2 и 20, 21, 22. Они сертифицированы в соответствии с самыми последними стандартами Ex e, Ex ia и Ex tb. Конфигурация в соответствии с требованиями заказчика означает, что эти соединительные коробки оптимально подходят для всех областей применения. Воспользуйтесь обзором продукции, чтобы найти наиболее подходящее для вас решение! Комбинируйте корпус (с резьбовыми отверстиями или без них), подходящие монтажные рейки или предварительно установленные клеммные планки. Мы подготовили для вас небольшую подборку, но будем рады сконфигурировать заказное решение.

Отличительные особенности:

- Широкий выбор версий для соответствия требованиям клиентов
- Помимо IECEx и ATEX, также доступны и другие международные допуски к эксплуатации
- Улучшенное качество благодаря использованию проверенных базовых продуктов бренда Klippon®

### Основные данные для заказа

Версия	Соединительная коробка, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 121209 EX, KL SET 9Z4 SОтверстия, страница А: 3 x M20x1.5, Отверстия, страница В: 3 x M20x1.5
Заказ №	<a href="#">8000003594</a>
Тип	KLIPPON POK4 M20ZCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986354
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	1014.96 g
-------------	-----------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
-----------------------------	-----------------------------

Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c
------	--------------------------------------

### Номер сертификата корпуса

Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)	IECEx IBE 13.0004X
---	-------------------	--	--------------------

### Данные о материалах

Основной материал	Полиэстер, армированный стекловолокном
-------------------	--

### Корпус

Основной материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Отверстия, страница А	3 x M20x1.5
-------------------	--	-----------------------	-------------

Отверстия, страница В	3 x M20x1.5
-----------------------	-------------



### Стандартные признаки

Исполнение	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Базовое изделие	<a href="#">KLIPPON POK 121209 EX</a>
------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

**Изображения**



## KLIPPON POK4 M20ZCSS EX

### Аксессуары

**Уплотнение из силикона, от -60 до +70 °C**



Полиамидные кабельные вводы, которые подходят для применений во взрывоопасных зонах (повышенная безопасность) и Ex i (искробезопасность). Компания Weidmüller предлагает серию продуктов без ограничений и, кроме соответствия стандартам, кабельный ввод превосходит их благодаря увеличенной ударопрочности 4/7 Дж и возможному диапазону температур до -60°C без ограничений. Они прошли испытания в соответствии с действующим стандартом и директивой EN 60079-0. Кроме того, они сертифицированы по стандартам ATEX и IECEx.

#### Основные данные для заказа

Тип	VG M20 EXE 7-13 SI7J G4	Версия
Заказ №	<a href="#">2722110000</a>	VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный
GTIN (EAN)	4050118821345	ввод, прямой, М 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54,
Кол.	50 ST	IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Тип	VG M20 EXE 11-14 SI7J G4	Версия
Заказ №	<a href="#">2722120000</a>	VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный
GTIN (EAN)	4050118821352	ввод, прямой, М 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54,
Кол.	50 ST	IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), Полиамид 6

#### Метрический стандарт



Кабельные вводы типа A2L подходят для неармированного кабеля, а также обеспечивают огнестойкость класса Ex d и повышенную безопасность класса Ex e для взрывозащиты.

#### Основные данные для заказа

Тип	A2L/16/M16-WM	Версия
Заказ №	<a href="#">1186880000</a>	A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод,
GTIN (EAN)	4050118074345	прямой, М 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Латунь
Кол.	24 ST	никелированная

#### Заглушки – пластик – Ex e/i 7 Joule



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**KLIPPON POK4 M20ZCSS EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Основные данные для заказа**

Тип	VP M20 EX SI 7J	Версия
Заказ №	<a href="#">2066730000</a>	VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, М
GTIN (EAN)	4050118415346	20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 – 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Кол.	100 ST	

**Заглушки из латуни, шестигранная головка, тип VP HEX Ex e/d**



Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

**Основные данные для заказа**

Тип	VP-HEX M16-EX W	Версия
Заказ №	<a href="#">1218940000</a>	VP-HEX (Klippon Ex, заглушка с шестигранной головкой), Заглушка,
GTIN (EAN)	4050118075564	прямой, M 16 x 1,5, 16 mm, Латунь никелированная
Кол.	24 ST	

**Наружная резьба M20**



Адаптеры серии ADAP предлагают гибкость и универсальность заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

**Основные данные для заказа**

Тип	ADAP M20-M16-W	Версия
Заказ №	<a href="#">1262740000</a>	ADAP (адаптер Klippon Ex), Адаптер, прямой, M 20 ,M 16, Латунь
GTIN (EAN)	4050118088625	никелированная
Кол.	24 ST	