



KLIPPON STB 4 MS M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Огнестойкие распределительные коробки E30, E60 и E90

Прочная распределительная коробка для организации надежной подачи питания в аварийные системы при пожаре, аварийного освещения в подземных, железнодорожных, автомобильных туннелях и туннелях метро, класс огнестойкости до 90 минут по классификации DIN 4102-04. Оснащенные корпусы серии Klippon® POK и Klippon® STB подходят для применения в условиях, где требуется коррозионная стойкость, ударопрочность и высокая степень защиты.

Особенности:

- По запросу заказчика доступен широкий выбор типов конструкций
- Испытано и одобрено в соответствии с DIN 4102-04 (E30, E60 и E90), подробнее см. в «Декларации производителя»
- Высокое качество благодаря использованию проверенных основных компонентов марки Klippon®

Основные данные для заказа

Версия	Klippon STB (Small Terminal Box), Корпус, Высота: 250 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 120 mm, Основной материал: Сталь листовая, Порошковое покрытие, кремнисто-серый
Заказ №	8000052519
Тип	KLIPPON STB 4 MS M25 E90
GTIN (EAN)	4064675360407
Кол.	1 Штука

KLIPPON STB 4 MS M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	120 mm	Глубина (дюймов)	4.7244 inch
Высота	250 mm	Высота (в дюймах)	9.8425 inch
Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто			4249.58 g

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Монтаж вертикальный

SAKK 10	10	Доступен патрон предохранителя	Нет
---------	----	--------------------------------	-----

Общие данные

Цветовой код	кремнисто-серый	Вид защиты	IP66
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7032		

Данные о материалах

Поверхность	Порошковое покрытие	Основной материал	Сталь листовая
-------------	---------------------	-------------------	----------------

Корпус

Основной материал	Сталь листовая	Отверстия, страница С	1 x M25
Отверстия, страница D	2 x M25		

Стандартные признаки

Базовое изделие	KLIPPON STB 4 MS HT, TS 32X15 2M/ST/ZN, SAKK 10, QL 2 SAKK10, KISC M3X20.5/10 EK4, AP SAKK4/10 KER/WS, MEW 1/32, WS 8/8 MM WS, VG M25-K67, GWDR M25-NP, SKMU M25 - K GR
-----------------	---

Важное примечание

Сведения об изделии	Степень огнестойкости до E90 согласно DIN 4102-12 зависит от конкретных компоновок / установок (подробнее см. в «Декларации производителя» в разделе «Загрузки») Корпус используется для обеспечения функциональной целостности и выполняет функцию распределительной коробки для кабелей с 5 потенциалами.
---------------------	---

KLIPPON STB 4 MS M25 E90

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON STB 4 MS M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Подобно иллюстрации

