

PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Легкий. Быстрый. Экономичный монтаж. Наша миссия в области перехода на новые источники энергии: мы хотим сделать монтаж фотоэлектрических систем на крышах проще, быстрее и безопаснее для монтажников. Поэтому мы предлагаем широкий ассортимент фотоэлектрических коробок подключения генератора. Семейство соединительных коробок PV Next предлагает стандартные варианты для DC-защиты установок между фотоэлектрической панелью и инвертором. В то же время, фотоэлектрические жилы могут быть объединены в фотоэлектрические коробки, чтобы уменьшить количество необходимых кабелей.

Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Корпус в сборе, Соединительная коробка, С патроном плавкого предохранителя, Устройство защиты от перенапряжения II, Размыкатель
Заказ №	8000057086
Тип	PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW
GTIN (EAN)	8430243418324
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства

PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	835 mm	Глубина (дюймов)	32.874 inch
Высота	360 mm	Высота (в дюймах)	14.1732 inch
Ширина	635 mm	Ширина (в дюймах)	24.9999 inch
Масса нетто	22325 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-20 °C...50 °C
------------------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Входы DC

Количество входов	24	Количество входов DC	24
Вид подключения входной цепи DC	Винтовое соединение	Подключение входной цепи DC (-)	Винтовое соединение
Количество электрических вводов максимальной мощности (MPP)	1	Подключение входной цепи DC (+)	Винтовое соединение
Тип предохранителя	Держатель предохранителя с предохранителем	Положение предохранителей	положительный и отрицательный входы
Тип предохранителя	10 mm x 85 mm , 15 A	Количество вводов строк для каждого MPP	≥ 21 ... ≤ 24

Выходы DC

Количество выходов DC	1
-----------------------	---

Корпуса

Вид монтажа	Монтажная пластина	Вид защиты	IP65
-------------	--------------------	------------	------

Нормы и стандарты

Нормы	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
-------	-------------------------------------

Электрические параметры DC

Номинальное напряжение	1500 V	Коммутационная способность AC	400 A (DC21B 1500 V)
Заземление	Напрямую в VPU	Защита от перенапряжения на стороне DC	1500 V, тип II

Классификации

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		