

КТВ FS 221513 S2B2 TUBEBOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Распределительные коробки антенн и не связанного с безопасностью оборудования, а также источников питания аварийных систем в туннеле. Распределительные коробки обеспечивают надежную защиту электроники в суровых условиях туннеля. Кроме того, в зависимости от оборудования корпуса сертифицированы для противопожарного бесперебойного аварийного питания.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Корпус, Высота: 229 mm, Ширина: 152 mm, Глубина: 133 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4301 (304), защищенный щеткой, серебряный
Заказ №	8000080476
Тип	КТВ FS 221513 S2B2 TUBEBOX
GTIN (EAN)	4064675593072
Кол.	1 Штука

КТВ FS 221513 S2B2 TUBEBOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	133 mm	Глубина (дюймов)	5.2362 inch
Высота	229 mm	Высота (в дюймах)	9.0157 inch
Ширина	152 mm	Ширина (в дюймах)	5.9842 inch
Масса нетто	4420 g		

Температуры

Рабочая температура	-60 °C...135 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Монтаж вертикальный

Доступен патрон предохранителя	Да
--------------------------------	----

Монтаж горизонтальный

Доступен патрон предохранителя	Да
--------------------------------	----

Общие данные

Толщина материала - крышка	1.5 mm	Толщина материала - розеточная часть	3 mm
Толщина материала - корпус	1.5 mm	Рабочая температура, макс.	135 °C
Рабочая температура, мин.	-60 °C	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Прикрепление крышки	Шестигранный болт с резьбой M6 и размером под ключ SW10	Нормы	EN 60068 ≤1 м от линии, EN 45545 HL3
Поверхность	зачищенный щеткой	Ударопрочность	10 Дж стандартное исполнение
Вид защиты	IP66, IP67	Основной материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Уплотняющий материал	Силикон	Класс защиты (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Фланцевые пластины	снизу, сверху	Фланцевая пластина	Да

Общие данные

Цветовой код	серебряный	Вид защиты	IP66, IP67
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7001		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Поверхность	зачищенный щеткой
Основной материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)		

Корпус

Основной материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)	Отверстия, страница A	нет
Отверстия, страница B	нет		

КТВ FS 221513 S2B2 TUBEBOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		