
Справочный листок технических данных

HDC KIT HE-QT 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплекты HDC — это стандартные комплекты для сборке полнокомплектных вставных соединителей. Комплекты HDC обычно включают штекерную вставку, гнездовую вставку, штекерный корпус, корпус перегородки и кабельный ввод. Компания Weidmüller предлагает различные комбинации стандартных соединителей с метрической резьбой или резьбой PG ввода кабеля.
При использовании соединения SNAP IN уровень подключения проводника уже открытый, и можно просто вставить зачищенный проводник. В конечном положении запатентованный фиксирующий механизм закроется автоматически.

Основные данные для заказа

Заказ №	8000134358
Тип	HDC KIT HE-QT 16.120 M
GTIN (EAN)	4099987015523
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

HDC KIT HE-QT 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	CE

Размеры и массы

Масса нетто	582 g

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Исполнение

Кабельные вводы, количество	1	Типоразмер кабельных вводов	M 25
Количество кабельных входов сверху	0	Количество кабельных входов сбоку	1
Вид соединения	SNAP IN	Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части
Типоразмер установки	6	Уплотнение	NBR
BG	6		

Общие данные

Поверхность	Порошковое покрытие	Вид защиты	IP65
Серия	HE		

Общие данные

Количество полюсов	16	Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение
Типоразмер установки	6	Основной материал	Алюминиевое литье под давлением
Серия	HE	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	500 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A	BG	6

Исполнение

Размер лезвия, шлиц (винтовое соединение)	SD 0,6 x 3,5	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	10 mm	Вид соединения	SNAP IN
Типоразмер установки	6	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	2.5 mm²	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	1 mm²

Справочный листок технических данных

HDC KIT HE-QT 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2.5 mm²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	1 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1 mm²
Поверхность	Порошковое покрытие	Основной материал	Алюминиевое литье под давлением
BG	6		

Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Справочный листок технических данных

HDC KIT HE-QT 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия
Заказ №	1203600000	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор
GTIN (EAN)	4008190120047	
Кол.	100 ST	