

## РАС-S300-UNIS-V1-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели РАС устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LiYU или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм<sup>2</sup>;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу. Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Предварительно собранный кабель, РАС, Кабель LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Заказ №    | <a href="#">7789609030</a>   |
| Тип        | РАС-S300-UNIS-V1-3M  |
| GTIN (EAN) | 4032248193462  |
| Кол.       | 1 Штука  |

**PAC-S300-UNIS-V1-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 890 g

**Температуры**

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

**Общие данные**

|                      |   |                          |   |
|----------------------|---|--------------------------|---|
| Длина кабеля         | 3 m   | Пригодно для             | Аналоговые сигналы                          |
| Основной материал    | ПВХ   | Кабель                   | Кабель LiYCY                                |
| Интерфейс соединения | H0.25/10 (FERRULES<br>0.25mm <sup>2</sup> ) | Количество полюсов, мин. | 40 полюсов                                  |
| Наружный диаметр     | 12,4 ± 1 мм                                 | Интерфейс ПЛК            | SIEMENS S7300<br>6ES792 1-3AH20-1AA0<br>40P |
| Сечение провода      | 0.25 mm <sup>2</sup>                        |                          |   |

**Электрические данные**

|                               |           |                          |                     |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| Общий ток, макс.              | 3 A       | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с            |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A       | Номинальное напряжение   | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Сопротивление                 | ≤ 80 мΩ/м | Емкость жила / жила      | 300 pF/m            |
| Емкость жила / экран          | 300 pF/m  |                          |                     |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |