Справочный листок технических данных

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Решение MiBridge.
Фронтальные адаптеры в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию со старых плат ПЛК на другие системы ПЛК/ DCS или модули u-remote компании Weidmüller.

Основные данные для заказа

Заказ №	8000182746
Тип	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	25.06 mm	Глубина (дюймов)	0.9866 inch
Высота	285 mm	Высота (в дюймах)	11.2204 inch
Ширина	24.7 mm	Ширина (в дюймах)	0.9724 inch
Масса нетто	76 g		

Температуры

Температура хранения	-40...70 °C	Рабочая температура	-40...70 °C
Влажность при рабочей температуре	95 %, без образования конденсата		

Расчетные данные

Рабочее напряжение	230 V	Ток на один канал, макс.	5 A
Общий номинальный ток	60 A		

PA50_40 Стандарт изоляции для координации пассивной изоляции (EN 60664-1)

Номинальное напряжение изоляции	300 V	Категория перенапряжения	II
Контроль импульсного напряжения (1,2/50 мкс) (стандарт 4)	2.5 kV		

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		