

POK COPL 081106 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Корпуса серии Klippon® POK изготовлены из высококачественного полиэстера, армированного стекловолокном, и идеально подходят для областей и условий применения, где требуется стойкость к коррозии и ударопрочность, а также высокий класс защиты IP.

Изделия этой серии имеют следующие основные отличительные особенности:

- Предлагается 17 типоразмеров
- Два стандартных покрытия (цвета): серый (аналогично RAL 7001 для промышленного применения) и черный (аналогично RAL 9011 для суровых условий окружающей среды и взрывоопасных сред)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны для обеспечения высокого класса пылевлагозащиты IP66
- Ударостойкость до 7 джоулей
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Степень огнестойкости до E60 в зависимости от компоновки

- Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Пластина заземления, с соединением функционального заземления, Высота: 36.87 mm, Ширина: 129.61 mm, Глубина: 0.75 mm, Основной материал: Стальной лист с цинковым покрытием
Заказ №	8000191930
Тип	POK COPL 081106 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099423
Кол.	5 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0.75 mm	Глубина (дюймов)	0.0295 inch
Высота	36.87 mm	Высота (в дюймах)	1.4516 inch
Ширина	129.61 mm	Ширина (в дюймах)	5.1027 inch
Масса нетто	23.4 g		

Температуры

Рабочая температура	
---------------------	--

Общие данные

Толщина материала	0.75 mm	Основной материал	Стальной лист с цинковым покрытием
-------------------	---------	-------------------	------------------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		