

POS-4P M12 M20 300MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Разъем с установочным пальцем, M12, Вилка, прямая, Количество полюсов: 4
Заказ №	8425940000
Тип	POS-4P M12 M20 300MM
GTIN (EAN)	4032248119837
Кол.	1 Штука

POS-4P M12 M20 300MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	71.71 g
-------------	---------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Общие данные

Количество полюсов	4	Длина кабеля	0.3 m
Кодировка	A-кодировка	Соединительная резьба	M12
Поверхность контакта	позолоченный	Цвет оболочки	серебряный
Поперечное сечение жилы	1.5 mm ²	Основной материал корпуса	CuZn, никелированный
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67	Кабельный ввод	M 20
Основной материал	Cu Zn	Характеристики пожаростойкости	V2
Соединение 1	M12	Соединение 2	Flying wires
Материал оболочки	CuZn, никелирование	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C
Наружный диаметр провода	-		

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	0.3 m	Цвет оболочки	серебряный
Поперечное сечение жилы	1.5 mm ²	Экранированный	Нет
Галогены	Нет	Изоляция	не имеется
Материал оболочки	CuZn, никелирование	Цветовая кодировка	коричневый, синий, черный
Количество контактов	4		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	A-кодировка
Поверхность контакта	позолоченный	LED	Нет
Основной материал корпуса	CuZn, никелированный	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67
Кабельный ввод	M 20	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

POS-4P M12 M20 300MM

Изображения

Схема контактов
