

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A



Основные данные для заказа

Версия	Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 15 В UC...30 В UC , Номинальное напряжение переключения: 0...30 В DC, Ток: 5 А, Втычное соединение
Заказ №	8576350000
Тип	SSR 24V ACDC/24 VDC 5A
GTIN (EAN)	4032248230525
Кол.	15 Штука

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	29.2 mm	Высота (в дюймах)	1.1496 inch
Ширина	13 mm	Ширина (в дюймах)	0.5118 inch
Масса нетто	16.87 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...50 °C	Рабочая температура	-40 °C...50
----------------------	----------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

сторона управления

Номинальное напряжение	15 V UC...30 V UC	Номинальный ток	9 mA пост. тока (±10 %)
Мощность удержания	220 мВт	Индикация состояния	Нет
Частота на входе, макс.	10 Hz		

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения	0...30 V DC	Непрерывный ток	5 A
Номинальный ток переключения	5 A	Задержка включения	< 2 мс
Задержка выключения	< 20 ms	Падение напряжения при макс. нагрузке	≤ 0,5 V
Ток утечки	< 1 mA	Защита от короткого замыкания	Нет
Тип контакта	1 NO contact (Bipolar transistor)	макс. частота переключения (постоянное управляющее напряжение)	10 Hz

Общие данные

Цветовой код	Светло-синий
--------------	--------------

Координация изоляции

Номинальное напряжение	300 V	Категория перенапряжения	III
Геометрический зазор (вход-выход)	> 8 мм	Импульсное перенапряжение, до	2,5 кВ (1,2/50 мкс)

Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		