


RIM 4 110/230VUC GN

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Версия	RIDERSERIES RCL, Светодиодный модуль, Защитный варистор, Номинальное напряжение: 110... 230 V UC, Втычное соединение
Заказ №	8713800000
Тип	RIM 4 110/230VUC GN
GTIN (EAN)	4032248390182
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-03-30T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E223759

Размеры и массы

Глубина	34.5 mm	Глубина (дюймов)	1.3583 inch
Высота	9 mm	Высота (в дюймах)	0.3543 inch
Ширина	12.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.4921 inch
Масса нетто	2.84 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...70 °C	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E223759

сторона управления

Номинальное напряжение	110...230 V UC	Индикация состояния	Зеленый светодиод
Схема защиты	Варистор		

Общие данные

Цветовой код черный

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы UL508 Сертификат № (cURus) E223759

Размеры


Метод проводного соединения Втычное соединение

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Изображения

Схема соединений



Dimensional drawing

