

**IE-FM6Z2V00002MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Собранные провода IE, оптоволоконный патч-кабель,  
многомодовый, ST-ST, оранжевый, Диаметр сердечника  
62,5 мкм

**Основные данные для заказа**

Версия	Патч-кабель, ST, ST IP 20, 62.5 μm, ПВХ, 2 m
Заказ №	<a href="#">8813280000</a>
Тип	IE-FM6Z2V00002MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248513130
Кол.	1 Штука

**IE-FM6Z2V00002MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Длина	2 m	Длина (в дюймах)	78.7402 inch
Масса нетто	49 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...75 °C	Рабочая температура	-5 °C...75 °C
Температура монтажа	-5 °C...50 °C		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт IEC 61754-2

**Стандарты**

Вилочный разъем, стандарт IEC 61754-2

**Вилка левосторонняя**

Штекер левый ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный

**Вилка правосторонняя**

Штекер правый ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный

**Конструкция кабеля**

Диаметр оболочки	3*6 мм	Цвет оболочки	оранжевый
Нормативные обозначения	I-V(ZN)Y	Материал оболочки	ПВХ
Конструкция кабеля	ZIPCORD	Основное покрытие	245.00 µm
Диаметр сердечника	62.5 µm		

**Механические свойства и свойства материала кабеля**

Галогены	да (провод ПВХ)	Радиус изгиба мин., повторяющийся	60 мм
Радиус изгиба мин., однократный	30 мм	Огнестойкость	No

## IE-FM6Z2V00002MST0ST0X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Технические данные

#### Оптическое волокно

Тип волокна	GOF, Многомодовый, OM1	Затухание	≤ 3,2 дБ/км при 850 нм, ≤ 0,9 дБ/км при 1300 нм
Полоса пропускания	≥ 250 МГц*км при 850 нм, ≥ 600 МГц*км при 1300 нм		

#### Штекер

Штекер правый	ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный	Штекер левый	ST, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, неэкранированный
---------------	--	--------------	--

#### Классификации

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

**IE-FM6Z2V00002MST0ST0X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Детальный чертеж

