

**SRD-I 3CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**

**Основные данные для заказа**

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                 | RIDERSERIES RRD, Разъем реле, Количество кон-<br>тактов: 3, Переключающий контакт, Ток: 10 A,<br>Винтовое соединение |
| Заказ №                | <a href="#">8869350000</a>                                                                                           |
| Тип                    | SRD-I 3CO                                                                                                            |
| GTIN (EAN)             | 4032248614684                                                                                                        |
| Кол.                   | 25 Штука                                                                                                             |
| Статус поставки        | Снято с производства                                                                                                 |
| Доступно до            | 2022-10-28T00:00:00+02:00                                                                                            |
| Альтернативный продукт | <a href="#">SRD ECO 3CO</a>                                                                                          |

## Технические данные

### Сертификаты

#### Допуски к эксплуатации

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cURus)  | E223759                 |

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 27.5 mm | Глубина (дюймов)  | 1.0827 inch |
| Высота      | 62 mm   | Высота (в дюймах) | 2.4409 inch |
| Ширина      | 38 mm   | Ширина (в дюймах) | 1.4961 inch |
| Масса нетто | 55 g    |                   |             |

### Температуры

|                      |                                                               |                     |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...70 °C                                                | Рабочая температура | -20 °C...80 °C |
| Влажность            | 40 °C / отн. влажность<br>93 %, без образования<br>конденсата |                     |                |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Расчетные данные UL

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Сертификат № (cURus) | E223759 |
|----------------------|---------|

### Сторона нагрузки

|                                          |          |                 |              |
|------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Номинальное напряжение переключения      | 240 V AC | Непрерывный ток | 10 A         |
| Макс. коммутируемое напряжение, AC 400 V |          | Тип контакта    | 3 CO contact |

### Общие данные

|                                  |       |              |        |
|----------------------------------|-------|--------------|--------|
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94      | V-0   |              |        |

### Координация изоляции

|                                                              |                  |                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Номинальное напряжение                                       | 250 V            | Степень загрязнения                          | 2                      |
| Категория перенапряжения                                     | III              | Группа изоляционного материала               | IIIa                   |
| Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход) | ≤ 3 mm           | Диэлектрическая прочность, вход/выход        | 2,5 kVeff / 1 Min.     |
| Тип развязки на входе и выходе                               | Базовая изоляция | Диэлектрическая прочность смежных контактов  | 2,5 kVeff / 1 Min.     |
| Тип развязки на соседних контактах                           | Базовая изоляция | Диэлектрическая прочность открытого контакта | 1,5 кВдейств. / 1 мин. |
| Вид защиты                                                   | IP20             |                                              |                        |

### Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

|       |                    |                      |         |
|-------|--------------------|----------------------|---------|
| Нормы | IEC 61810-1, UL508 | Сертификат № (cURus) | E223759 |
|-------|--------------------|----------------------|---------|

## SRD-I 3CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры

|                                                                              |                     |                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Метод проводного соединения                                                  | Винтовое соединение | Длина снятия изоляции<br>Измерительное соединение                            | 8 mm                |
| Момент затяжки, мин.                                                         | 0.5 Nm              | Момент затяжки, макс.                                                        | 0.7 Nm              |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,          | 1.5 mm <sup>2</sup> | Диапазон зажима, мин.                                                        | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон зажима, макс.                                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Размер лезвия                                                                | Размер PZ1          |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0    | EC001456    |
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ETIM 10.0   | EC001456    | ECLASS 9.0  | 27-37-16-03 |
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-03 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |             |             |

## SRD-I 3CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### RRD

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип        | SRD-I CLIP M               | Версия                             |
| Заказ №    | <a href="#">8869370000</a> | RIDERSERIES RRD, Фиксирующий зажим |
| GTIN (EAN) | 4032248614707              |                                    |
| Кол.       | 25 ST                      |                                    |

#### Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidrive

Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDIK SLIM PZ1 X 80         | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2749670000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896411              |                                                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                 |
| Тип        | SDIK PZ1 X 80              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2749920000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118897227              |                                                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                 |

#### Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv

Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## SRD-I 3CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDK PZ1 X 80               | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2749440000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              |                                                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                 |