RIM-I 1 6/230V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Вставные защитные модули для релейных разъемов RIDERSERIES RCI/RCM, с дополнительными защитными функциями.

• Опционально: шунтирующий диод, защитный варистор, нагрузочный резистор или RC-фильтр

Основные данные для заказа

Версия	RIDER-серия, Безынерционный диод, Номиналь-	
	ное напряжение: 6230 V DC, Втычное соедине-	
	ние	
Заказ №	<u>8869580000</u>	
Тип	RIM-I 1 6/230V	
GTIN (EAN)	4032248614523	
Кол.	10 Штука	
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.	
Доступно до	2026-06-30T00:00:00+02:00	
Альтернативный про	дукт <u>CXX D 21N</u>	

RIM-I 1 6/230V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

c Wus		
Соответствовать		
<u>Сайт UL</u>		
E223759		
		1.2638 inch
		0.4134 inch
	Ширина (в дюймах)	0.4488 inch
1.58 g		
-40 °C70 °C	Температура окружающей среды	-40 °C70 °C
10 070 0		40 °C / отн. влажность
	BAUMIOOTE	93 %, без образования конденсата
ие изделия		
	ием	
7a		
Lead 7439-92-1		
2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85		
E223759		
6230 V DC	Индикация состояния	Нет
Безынерционный диод		1
		,
прозрачный		
ı о сертификатах / стан	дартах	
E223759		
Description of a second		'
втычное соединение		
FC002586	FTIM 7.0	EC002586
		EC002586 EC002586
20002300	ETHVI 3.0	LC002300
	Сайт UL E223759 32.1 mm 10.5 mm 11.4 mm 1.58 g -40 °C70 °C ме изделия Соответствует с исключен 7а Lead 7439-92-1 2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8 E223759 6230 V DC Безынерционный диод	32.1 mm

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92



RIM-I 1 6/230V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений



Dimensional drawing







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Miscellaneous

Order No.	Туре	Type code printed on part
8869770000	RIM-I 3 6/60VAC	EM 02
8869790000	RIM-I 3 110/230VAC	EM 03
8869710000	RIM-I 4 24 UC VAR	EM 04
8869750000	RIM-I 4 230 VUC CAR	EM 05
8869650000	RIM-I 3 110/230VUC	EM 06
8869630000	RIM-I 3 6/24VUC	EM 07
8869580000	RIM-I 1 6/230V	EM 09
8869660000	RIM-I 3 110/230VUC GN	EM 10
8869640000	RIM-I 3 6/24VUC GN	EM 11
8869600000	RIM-I 2 6/24VDC GN	EM 12
8869730000	RIM-I 4 110 VUC VAR	EM 13
8869610000	RIM-I 3 24/60VUC	EM 14
8869670000	RIM-I 2 24/60VDC	EM 16
8869590000	RIM-I 2 6/24VDC	EM 18
8869680000	RIM-I 2 24/60VDC GN	EM 25
8869690000	RIM-I 210/230VDC	EM 27
8869700000	RIM-I 2 110/230VDC GN	EM 28
8870830000	RIM-I R110/230V	EM 29
8869620000	RIM-I 3 24/60VUC GN	EM 30
1172210000	RIM-I 3 230VAC RC	EM 31