



RCIKIT 24VDC 2CO LD

Изображение изделия



Изображение аналогичное

- Установленный комплект, состоящий из реле, разъема и фиксирующего зажима
- Полная проверка функциональности
- Полная проверка диэлектрической прочности между входом и выходом
- 2 перекл. контакта
- Опционально: кнопка проверки с механическим индикатором состояния
- Яркий светодиодный индикатор состояния (катушка перем. тока: красный, катушка пост. тока: зеленый)
- Цветовая идентификация катушек (перем. ток: красный/пост. ток: синий)

Основные данные для заказа

|                        |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия                 | RIDERSERIES RCI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 8 А, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет |
| Заказ №                | <a href="#">8871030000</a>                                                                                                                                                           |
| Тип                    | RCIKIT 24VDC 2CO LD                                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)             | 4032248604180                                                                                                                                                                        |
| Кол.                   | 10 Штука                                                                                                                                                                             |
| Статус поставки        | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                                                                                                                          |
| Доступно до            | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                            |
| Альтернативный продукт | <a href="#">CRIKIT S 24VDC 2CO L/D</a>                                                                                                                                               |

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 70.2 mm | Глубина (дюймов)  | 2.7638 inch |
| Высота      | 77 mm   | Высота (в дюймах) | 3.0315 inch |
| Ширина      | 15.8 mm | Ширина (в дюймах) | 0.622 inch  |
| Масса нетто | 61.8 g  |                   |             |

### Температуры

|                      |                |                              |                                                            |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Температура хранения | -40 °C...70 °C | Температура окружающей среды | -40 °C...70 °C                                             |
| Рабочая температура  |                | Влажность                    | 40 °C / отн. влажность<br>93 %, без образования конденсата |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### сторона управления

|                        |                   |                       |                     |
|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Номинальное напряжение | 24 V DC           | Номинальный ток, DC   | 31.6 mA             |
| Мощность удержания     | 761 mW            | Сопротивление катушки | 1440 Ω ± 10 %       |
| Индикация состояния    | Зеленый светодиод | Схема защиты          | Безынерционный диод |

### Сторона нагрузки

|                                                                 |                                                                                                                            |                                                                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Номинальное напряжение переключения                             | 250 V AC                                                                                                                   | Непрерывный ток                                                  | 8 A                                     |
| Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке               | 0.1 Hz                                                                                                                     | Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V                         |                                         |
| Пусковой ток                                                    | 15 A / 4 c                                                                                                                 | Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. | 2000 VA                                 |
| Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. | 192 W @ 24 V                                                                                                               | Задержка включения                                               | ≤ 10 мс                                 |
| Задержка выключения                                             | ≤ 6 ms                                                                                                                     | Тип контакта                                                     | 2 CO contact (AgNi)                     |
| Срок службы                                                     | Катушка перем. тока, 5 x 10 <sup>6</sup> циклов переключения, Катушка пост. тока, 10 x 10 <sup>6</sup> циклов переключения | Мин. коммутационная способность                                  | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

### Общие данные

|                                                |       |                          |        |
|------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Укомплектованная монтажная рейка               | TS 35 | Кнопка проверки доступна | Нет    |
| Механический индикатор положения переключателя | Нет   | Цветовой код             | черный |

**RCIKIT 24VDC 2CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Координация изоляции**

|                                             |                    |                                              |                 |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Номинальное напряжение                      | 250 V              | Степень загрязнения                          | 2               |
| Категория перенапряжения                    | III                | Группа изоляционного материала               | IIIa            |
| Геометрический зазор (вход-выход)           | ≥ 8 mm             | Электрическая прочность вход-выход           | 5 kVeff / 1 min |
| Диэлектрическая прочность смежных контактов | 2,5 kVeff / 1 Min. | Диэлектрическая прочность открытого контакта | 1 kVeff / 1 min |
| Импульсное перенапряжение, до               | 5 кВ (1,2/50 мкс)  | Вид защиты                                   | IP20            |

**Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах**

|                               |                           |                                      |                           |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Соответствующее реле          | <a href="#">RCI424AC4</a> | Соответствующее основание            | <a href="#">SRC-I 2CO</a> |
| Номер сертификата (CSA), реле | 249409-2426937            | Номер сертификата (CSA), основание   | 249409-2295474            |
| Сертификат № (DNV)            | TAA000011A                | Номер сертификата (cURus), основание | E223759                   |

**Размеры**

|                                                                                              |                     |                                                                                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Метод проводного соединения                                                                  | Винтовое соединение | Длина снятия изоляции                                                                       | 8 mm              |
| Момент затяжки, мин.                                                                         | 0.5 Nm              | Измерительное соединение                                                                    |                   |
| Момент затяжки, макс.                                                                        |                     | Момент затяжки, макс.                                                                       | 0.7 Nm            |
| Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,                          | 2.5 mm <sup>2</sup> | Диапазон зажима, мин.                                                                       | 1 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон зажима, макс.                                                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.                                           | 1 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого проводника, однопроводного, макс.                                      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.                                    | 1 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроводного, макс.                                     | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.                | 1 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.                 | 2.5 mm <sup>2</sup> | Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин.                          | 1 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс.                 | 1.5 mm <sup>2</sup> | Размер лезвия                                                                               | Размер PZ1        |

**Важное примечание**

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об изделии | IP20 без подключенного провода при полностью открытом винтовом соединении. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |

## RCIKIT 24VDC 2CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Изображения

### Схема соединений




### Graph




Кривая предельной нагрузки  
пост. тока Резистивная нагрузка

### Graph



Кривая ухудшения параметров  
Реле в сочетании с основанием

### Graph




Диапазон рабочего напряжения пост. тока

RCIKIT 24VDC 2CO LD



Изображения

Graph



Срок службы электрики 250 V AC resistive load  
Резистивная нагрузка 250 В перемен. тока

Габаритный чертеж



## RCIKIT 24VDC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Переключатель для гнезда с винтовым соединением

Перекрестное соединение для разъемов в D-SERIES DRI



### Основные данные для заказа

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Тип        | SRC-I QV S                 | Версия                         |
| Заказ №    | <a href="#">1132070000</a> | RIDERSERIES RCI, Переключатель |
| GTIN (EAN) | 4032248912087              |                                |
| Кол.       | 10 ST                      |                                |

### Фиксирующие зажимы

Фиксирующий зажим для реле RIDERSERIES RCI

- Металлический и пластиковый фиксирующий зажим



### Основные данные для заказа

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип        | SRC-I CLIP HP              | Версия                             |
| Заказ №    | <a href="#">8869510000</a> | RIDERSERIES RCI, Фиксирующий зажим |
| GTIN (EAN) | 4032248614462              |                                    |
| Кол.       | 10 ST                      |                                    |

## RCIKIT 24VDC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### отдельные компоненты



Релейные модули с контактами с принудительным управлением

Реле с принудительно управляемыми контактами имеют диагностическое покрытие 99 % и отлично зарекомендовали себя для использования в системах аварийной защиты. Контакты механически заблокированы друг с другом для обеспечения синхронного состояния переключения обоих контактов. Это гарантирует то, что контакт аварийного сигнала сохранит тот же статус переключения в случае возникновения ошибки (например, если рабочий контакт приварится из-за перегрузки). Контроллер (или устройство управления защитой) обнаружит сигнал с контакта аварийного сигнала и сравнит заданное и фактическое значения. При обнаружении разницы могут быть приняты меры по защите оборудования и жизни людей.

- 2 переключающих контакта с 6 А, механически заблокированные в соответствии с EN 61810-3, тип В
- Проверенный компонент в технологии защиты
- Диагностическое покрытие 99 %

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип        | SRC-I CLIP HM RCI          | Версия                             |
| Заказ №    | <a href="#">1132090000</a> | RIDERSERIES RCI, Фиксирующий зажим |
| GTIN (EAN) | 4032248912209              |                                    |
| Кол.       | 20 ST                      |                                    |

### Модуль защиты



Вставные защитные модули для релейных разъемов RIDERSERIES RCI/RCM, с дополнительными защитными функциями.

- Опционально: шунтирующий диод, защитный варистор, нагрузочный резистор или RC-фильтр

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип        | RIM-I 1 6/230V             | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">8869580000</a> | RIDER-серия, Безынерционный диод, Номинальное напряжение: |
| GTIN (EAN) | 4032248614523              | 6...230 V DC, Втычное соединение                          |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                           |

## RCIKIT 24VDC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Светодиод/безынерционный диод



Вставные защитные модули для релейных разъемов RIDERSERIES RCI/RCM, с дополнительными защитными функциями.

- Опционально: зеленый или красный светодиод
- С шунтирующим диодом
- Для напряжения питания пост. тока

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип        | RIM-I 2 6/24VDC            | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">8869590000</a> | RIDER-серия, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, |
| GTIN (EAN) | 4032248614530              | Номинальное напряжение: 6...24 V DC, Втычное соединение   |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                           |
| Тип        | RIM-I 2 6/24VDC GN         | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">8869600000</a> | RIDER-серия, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, |
| GTIN (EAN) | 4032248614547              | Номинальное напряжение: 6...24 V DC, Втычное соединение   |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                           |
| Тип        | RIM-I 2 24/60VDC           | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">8869670000</a> | RIDER-серия, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, |
| GTIN (EAN) | 4032248614608              | Номинальное напряжение: 24...60 V DC, Втычное соединение  |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                           |
| Тип        | RIM-I 2 24/60VDC GN        | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">8869680000</a> | RIDER-серия, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, |
| GTIN (EAN) | 4032248614615              | Номинальное напряжение: 24...60 V DC, Втычное соединение  |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                           |

### LED



Вставные защитные модули для релейных разъемов RIDERSERIES RCI/RCM, с дополнительными защитными функциями.

- Опционально: зеленый или красный светодиод
- Для напряжения питания перем./пост. тока

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | RIM-I 3 6/24VUC            | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">8869630000</a> | RIDER-серия, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение: 6... |
| GTIN (EAN) | 4032248614578              | 24 V UC, Втычное соединение                                    |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                |
| Тип        | RIM-I 3 6/24VUC GN         | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">8869640000</a> | RIDER-серия, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение: 6... |
| GTIN (EAN) | 4032248614585              | 24 V UC, Втычное соединение                                    |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                |

## RCIKIT 24VDC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип        | RIM-3 24/60VUC             | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">8869610000</a> | RIDER-серия, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение: |
| GTIN (EAN) | 4032248614554              | 24...60 V UC, Втычное соединение                          |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                           |
| Тип        | RIM-3 24/60VUC GN          | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">8869620000</a> | RIDER-серия, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение: |
| GTIN (EAN) | 4032248614561              | 24...60 V UC, Втычное соединение                          |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                           |

## Защитный варистор



Вставные защитные модули для релейных разъемов RIDERSERIES RCI/RCM, с дополнительными защитными функциями.

- С защитным варистором
- Для напряжения питания перем./пост. тока

## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип        | RIM-4 24VUC VAR            | Версия                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">8869710000</a> | RIDER-серия, Защитный варистор, Номинальное напряжение: 24 V |
| GTIN (EAN) | 4032248606344              | UC, Втычное соединение                                       |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                              |

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## RCIKIT 24VDC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип        | ESG 6/15 K MC NE GE        | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1880130000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 15 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4032248478910              | Цветовой код: желтый, самоклеящийся                       |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                           |
| Тип        | ESG 6/15 K MC NE WS        | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 15 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              | Цветовой код: белый, самоклеящийся                        |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                           |

### Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidrive



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDIK SLIM PZ1 X 80         | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2749670000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896411              |                                                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                 |
| Тип        | SDIK PZ1 X 80              | Версия                                                          |
| Заказ №    | <a href="#">2749920000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118897227              |                                                                 |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                 |

### Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SDK PZ1 X 80               | Версия                                                             |
| Заказ №    | <a href="#">2749440000</a> | Отвертка, Ширина лезвия (B): 14.5 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              |                                                                    |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                                    |

## RCIKIT 24VDC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### ESG 6/15



Гарантия длительного срока службы: ESG  
Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее приклепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву.  
Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип        | ESG 6/15 MM WS             | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2619940000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 15 mm, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118626148              |                                                             |
| Кол.       | 3000 ST                    |                                                             |

### ESG 6/17



Гарантия длительного срока службы: ESG  
Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее приклепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву.  
Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип        | ESG 6/17 MM WS             | Версия                                                      |
| Заказ №    | <a href="#">2005100000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 17 mm, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118390728              |                                                             |
| Кол.       | 3000 ST                    |                                                             |

## RCIKIT 24VDC 2CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип        | ESG 6/15 SRC-I MC NE WS    | Версия                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">2558350000</a> | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 15 mm, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4050118569063              | Цветовой код: белый, втычной                              |
| Кол.       | 200 ST                     |                                                           |