

CUTTER 20 A



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Версия	Cutting tool for one-hand operation
Заказ №	9040140000
Тип	CUTTER 20 A
GTIN (EAN)	4008190467098
Кол.	1 Штука

CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	31 mm	Глубина (дюймов)	1.2205 inch
Высота	71.5 mm	Высота (в дюймах)	2.815 inch
Ширина	245 mm	Ширина (в дюймах)	9.6456 inch
Масса нетто	443.7 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Кабелерез для кабеля наружным диаметром до 20 мм	Исполнение	механическая, для управления одной рукой
-------------------	--	------------	--

Режущие инструменты

Медный кабель - одножильный, макс. (AWG)	3 AWG	Медный кабель - одножильный, макс.	25 mm ²
Медный кабель - гибкий, макс. (AWG)	3/0 AWG	Медный кабель - гибкий, макс.	95 mm ²
Медный кабель - многожильный, макс. (AWG)	1 AWG	Медный кабель - многожильный, макс.	50 mm ²
Медный кабель, макс. диаметр	22 mm	Кабель для передачи данных// телефонии/контрольных сигналов, макс. Ø	22 mm
Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм ²)	50 mm ²	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (AWG)	2/0 AWG
Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм ²)	70 mm ²	Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	22 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		