

PAC-C300-3232-50-20


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller. Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------|--|
| Версия | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.50 mm ² |
| Заказ № | 7789882200 |
| Тип | PAC-C300-3232-50-20 |
| GTIN (EAN) | 4032248338191 |
| Кол. | 1 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |

PAC-C300-3232-50-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 6051 g |
|-------------|--------|

Температуры

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 |
|----------------------|-------------|---------------------|----------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Длина кабеля | 20 m | Пригодно для | Цифровые сигналы |
| Основной материал | ПВХ | Кабель | Кабель LiYCY |
| Интерфейс соединения | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK | Количество полюсов, мин. | 32 полюса |
| Наружный диаметр | 15,75 ± 1 mm | Интерфейс ПЛК | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK |
| Сечение провода | 0.50 mm ² | | |

Электрические данные

| | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Общий ток, макс. | 7 A | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A | Номинальное напряжение | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Сопротивление | ≤ 39 mΩ/m | Рабочее напряжение | ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC |
| Емкость жила / жила | 300 pF/m | Емкость жила / экран | 300 pF/m |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |