

# Справочный листок технических данных


## СВ 250/4,8 ВК

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Кабельные стяжки СВ для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

### Основные данные для заказа

Версия	Соединитель кабеля, 4,8 x 250 мм, Полиамид 66, 220 N
Заказ №	<a href="#">7940006055</a>
Тип	СВ 250/4,8 ВК
GTIN (EAN)	4032248520206
Кол.	100 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E317499

### Размеры и массы

Глубина	1.4 mm
Высота	250 mm
Ширина	4.8 mm
Масса нетто	1.52 g

Глубина (дюймов)	0.0551 inch
Высота (в дюймах)	9.8425 inch
Ширина (в дюймах)	0.189 inch

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Материал для электромонтажа

Устойчивый к УФ-лучам	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Диаметр кабеля, макс.	68 mm
Предел прочности при растяжении	220 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	49 lbf

Открыть повторно	Нет
Температурный диапазон, макс..	85 °C
Галогены	Нет
Основной материал	Полиамид 66
Диаметр пучка, макс.	68 mm
Диаметр пучка, мин.	3 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046
ECLASS 15.0	27-14-07-02

ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 14.0	27-14-07-02

# Справочный листок технических данных

## СВ 250/4,8 ВК

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

