

## CB 225/12,5 NC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

### Основные данные для заказа

Версия	Соединитель кабеля, 12,5 x 225 мм, Полиамид 66, 1080 N
Заказ №	<a href="#">7940006076</a>
Тип	CB 225/12,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520183
Кол.	1000 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E317499

**Размеры и массы**

Глубина	1.95 mm	Глубина (дюймов)	0.0768 inch
Высота	225 mm	Высота (в дюймах)	8.8582 inch
Ширина	12.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.4921 inch
Масса нетто	7.13 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Материал для электромонтажа**

Устойчивый к УФ-лучам	Нет	Открыть повторно	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Диаметр кабеля, макс.	57 mm	Основной материал	Полиамид 66
Предел прочности при растяжении	1080 N	Диаметр пучка, макс.	57 mm
Прочность на разрыв (фунт-сила)	243 lbf	Диаметр пучка, мин.	7.5 mm

**Важное примечание**

Сведения об изделии  
Количество сумок в коробке (штук): 20  
Количество предметов в сумке (штук): 50  
Одна единица поставки соответствует количеству в одной коробке. Возможен заказ только нескольких единиц поставки.

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Изображения

