

KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Огнестойкие распределительные коробки E30, E60 и E90

Прочная распределительная коробка для организации надежной подачи питания в аварийные системы при пожаре, аварийного освещения в подземных, железнодорожных, автомобильных туннелях и туннелях метро, класс огнестойкости до 90 минут по классификации DIN 4102-04. Оснащенные корпусы серии Klippon® POK и Klippon® STB подходят для применения в условиях, где требуется коррозионная стойкость, ударопрочность и высокая степень защиты.

Особенности:

- По запросу заказчика доступен широкий выбор типов конструкций
- Испытано и одобрено в соответствии с DIN 4102-04 (E30, E60 и E90), подробнее см. в «Декларации производителя»
- Высокое качество благодаря использованию проверенных основных компонентов марки Klippon®

Основные данные для заказа

Версия	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Корпус, Высота: 250 mm, Ширина: 255 mm, Глубина: 120 mm, Основной материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, серый, Светло-серый
Заказ №	8000054731
Тип	KLIPPON POK 252512 FH M32 E60
GTIN (EAN)	4064675362333
Кол.	1 Штука

KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	120 mm	Глубина (дюймов)	4.7244 inch
Высота	250 mm	Высота (в дюймах)	9.8425 inch
Высота, мин.	120 mm	Ширина	255 mm
Ширина (в дюймах)	10.0394 inch	Размеры крепежа, высота	200 mm
Размеры крепежа, ширина	235 mm	Масса нетто	4787.19 g

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Монтаж горизонтальный

SAKK 10	8	Доступен патрон предохранителя	Да
---------	---	--------------------------------	----

Общие данные

Цветовой код	серый, Светло-серый	Вид защиты	IP66
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7035		

Данные о материалах

Поверхность	необработанный	Основной материал	Полиэстер, армированный стекловолокном
-------------	----------------	-------------------	--

Корпус

Основной материал	Полиэстер, армированный стекловолокном	Отверстия, страница А	1 x M32
Отверстия, страница В	2 x M32		

Стандартные признаки

Базовое изделие	KLIPPON POK 252512 , TS 32X15 2M/ST/ZN , TS 35X15 2M/ST/ZN , SAKK 10_QL_2_SAKK10 , KISC M3X20.5/10 EK4 , AP SAKK4/10 KER/WS , MEW 1/32, WS 8/8 MM , WS, VG M32-K67, GWDR , M32-NP, SKMU M32 - K , GR
-----------------	---

KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Важное примечание****Сведения об изделии**

Степень огнестойкости до E60 согласно DIN 4102-12 зависит от конкретных компоновок / установок (подробнее см. в «Декларации производителя» в разделе «Загрузки»)
Корпус используется для обеспечения функциональной целостности и выполняет функцию распределительной коробки для кабелей с 4 потенциалами.

Классификации

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Подобно иллюстрации

