

PV 124SXFXCXXV101TXPX15LWW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Стандартный ассортимент высоковольтных инверторов с несколькими MPPT

Защитите секции и инверторы от избыточного напряжения.

Защита длинных кабелей и входов высоковольтных инверторов (MPPT's) имеет решающее значение для бесперебойной работы солнечных электростанций независимо от того, где они используются - на крышах или в коммунальных предприятиях. С этой целью компания Weidmüller разработала ассортимент продукции с набором различных шкафов для защиты кабелей и/или входов постоянного тока секций инвертора от возможного избыточного напряжения. Благодаря этим решениям монтажники и разработчики могут воспользоваться опытом компании Weidmüller, неизменно придерживающейся высоких стандартов качества, в области солнечных фотоэлектрических установок. Multi-MPPT

Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Корпус в сборе, Соединительная коробка, 1500 V, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C, для настенного монтажа, Альбомная, Высоковольтный инвертор, 12 MPP
Заказ №	8000117002
Тип	PV 124SXFXCXXV101TXPX15LWW
GTIN (EAN)	4099986756199
Кол.	1 Штука

PV 124SXFXCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	300 mm	Глубина (дюймов)	11.811 inch
Высота	536 mm	Высота (в дюймах)	21.1023 inch
Ширина	747 mm	Ширина (в дюймах)	29.4094 inch
Масса нетто	30400 g		

Температуры

Температура окружающей среды -20 °C...45 °C Рабочая температура -20°C to +45°C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Входы DC

Количество входов DC	24		
Вид подключения входной цепи DC	Соединительный разъем WM4C		
Подключение входной цепи DC (-)	Соединительный разъем WM4C		
Количество электрических вводов максимальной мощности (MPP)	12		
Функциональный заземляющий соединитель	Кабельный ввод	Кол-во кабельных вводов	1
		Диаметр кабеля, мин.	6 mm
	Подключение проводов	Диаметр кабеля, макс.	12 mm
Количество входов	24		
Количество впускных отверстий трубки	1		
Подключение входной цепи DC (+)	Соединительный разъем WM4C		
Тип предохранителя	нет ни вставки предохранителя, ни держателя предохранителя		
Тип предохранителя	нет ни вставки предохранителя, ни держателя предохранителя		

Выходы DC

Подключение исходящей цепи DC	Соединительный разъем WM4C	Вид подключения исходящей цепи DC	Соединительный разъем WM4C
Количество выходов DC	24		

Контроль ветви цепи DC

Контроль параметров Не контролируется

Корпуса

Вид монтажа Настенная монтаж Вид защиты IP65

PV 124SXFHCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Нормы и стандарты

Нормы	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
-------	-------------------------------------

Электрические параметры DC

Номинальное напряжение	1500 V	Заземление	Напрямую в VPU
Защита от перенапряжения на стороне DC	1500 В, тип I + II без дистанционного контакта		

Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

Классификации





ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV 124SXFXCXXV101TXPX15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Combiner Box Name Description
 PV 2 24 S0 FX CXX VX OX TXPX 15 P F ES

