

## KLIPPON K79 4X2XM8 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Мы предлагаем корпусы для использования в транспортных средствах. Наши соединительные коробки для приводов постоянного, трехфазного и переменного тока гарантируют идеальную функциональность даже при высоком токе и напряжении. Их компактная конструкция позволяет гибко использовать монтажное пространство, а благодаря допуску по нагрузке тока нагрев сведен к минимуму, что способствует повышению долговечности. Кроме того, наши соединительные коробки обеспечивают распределение напряжения питания в поездах, гарантируя надежную и безопасную защиту источника питания поездов.

### Основные данные для заказа

Версия	Корпус, Высота: 313 мм, Ширина: 404 мм, Глубина: 181 мм, Основной материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, Глубоко-черный
Заказ №	<a href="#">8000148147</a>
Тип	KLIPPON K79 4X2XM8 HVT
GTIN (EAN)	4099987188647
Кол.	1 Штука



## KLIPPON K79 4X2XM8 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	181 mm
Высота	313 mm
Ширина	404 mm
Масса нетто	15192.13 g

Глубина (дюймов)	7.126 inch
Высота (в дюймах)	12.3228 inch
Ширина (в дюймах)	15.9055 inch

### Температуры

Рабочая температура	-60 °C...135 °C
---------------------	-----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Монтаж горизонтальный

HV 4000	8
---------	---

### Общие данные

Силикон	Да	Рабочая температура, макс.	135 °C
Рабочая температура, мин.	-60 °C	Прикрепление крышки	Винты со звездообразным шлицем Torx®-20, Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Нормы	According to EN 45545, HL1 - HL3, DIN EN 50124-1, EN/IEC 61439-2	Поверхность	Порошковое покрытие
Ударопрочность	10 Дж стандартное исполнение	Вид защиты	IP66, IP67, IP68
Основной материал	Алюминий AlSi12	Уплотняющий материал	Силикон
Материал уплотнения крышки	Силикон	Количество крепежных болтов	4
Фланцевая пластина	Нет	Крышка	Да
Позиция с заземлением	Корпус, сторона С	Применение	Транспорт

### Общие данные

Цветовой код	Глубоко-черный	Вид защиты	IP66, IP67, IP68
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9005		

### Данные о материалах

Поверхность	Порошковое покрытие	Основной материал	Алюминий AlSi12
-------------	---------------------	-------------------	-----------------

### Корпус

Основной материал	Алюминий AlSi12
-------------------	-----------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		