



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

#### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 57 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 11.50, Изолированный: Нет, Ширина: 31.1 mm
Заказ №	<a href="#">9502660000</a>
Тип	QL 3 SAKK10
GTIN (EAN)	4008 190550622
Кол.	50 Штука

## Technical data

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	31.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.2244 inch
Масса нетто	1.36 g		

## Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	привинченный

## Общие сведения

Количество полюсов	3	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение Перемычка

## Размеры

Шаг в мм (P) 11.50 mm

## Расчетные данные

Номинальный ток 57 A

## Характеристики материала

Основной материал Медь      Цветовой код серый

## Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		