### **MPC 17/17/07 TRSP**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Корпуса из поликарбоната малых и средних размеров Серия корпусов MPC из поликарбоната особенно подходит для установки электрических, электромеханических и пневматических устройств, а также печатных плат. Корпуса находят применение в условиях повышенных требований к механической прочности и химической стойкости.

Отличительные особенности:

- 17 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- монтажные отверстия вне области уплотнения и крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

#### Основные данные для заказа

| Версия     | MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 175 mm, Ширина: 175 mm, Глубина: 75 mm, Основной материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый, прозрачный |
|------------|---|
| Заказ №    | <u>9535380000</u>   |
| Тип        | MPC 17/17/07 TRSP   |
| GTIN (EAN) | 4032248009251   |
| Кол.       | 1 Штука   |

Статус каталога / Изображения





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

| ROHS   | Соответствовать  |                               |  |
|--|--|-------------------------------|--|
| 110113   | COOTBETCIBOBATB  |                               |  |
| Размеры и массы  |  |                               |  |
|  |  |                               |  |
| Глубина  | 75 mm  | Глубина (дюймов)              | 2.9527 inch                                    |
| Высота   | 175 mm   | Высота (в дюймах)             | 6.8898 inch                                    |
| Ширина   | 175 mm   | Ширина (в дюймах)             | 6.8898 inch                                    |
| Масса нетто  | 478 g  |                               |  |
| Температуры  |  |                               |  |
| Рабочая температура  | -50 °C130 °C   |                               |  |
| Экологическое соответстви  | е изделия  |                               |  |
| Состояние соответствия RoHS  | Соответствует без исключе  | ения                          |  |
| REACH SVHC   | Нет SVHC выше 0,1 wt%  |                               |  |
| Кабельный ввод справа  |  |                               |  |
| M16  | 4  | M12                           | 6  |
| Монтаж вертикальный  |  |                               | ,  |
| ·  |  |                               |  |
| WDU 10 / ZDU 10  | 1x11   | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5   | 1x22   |
| WDU 4 / ZDU 4  | 1x19   | WDU 6 / ZDU 6                 | 1x14   |
| Монтаж горизонтальный  |  |                               |  |
| WDU 10 / ZDU 10  | 1x11   | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5   | 1x22   |
| WDU 4 / ZDU 4  | 1x19   | WDU 6 / ZDU 6                 | 1x14   |
| Номер сертификата корпуса  |  |                               | 12.11  |
|  |  |                               |  |
| Номер декларации о соответствии<br>(декларация о соответствии LVD) | DoC DE PS2420 201008<br>001ISS00                                     |                               |  |
| Общие данные   |  |                               |  |
| Tanana   | 2.5  | Do6                           | 120 °C   |
| Толщина материала  | 3.5 mm<br>-50 °C   | Рабочая температура, макс.    | 130 °C   |
| Рабочая температура, мин.  | -50 °C   | Прикрепление крышки           | 4 винта с<br>крестообразным шлицем<br>полиамид |
| Указание по установке  | Крепление на винтах  | Поверхность                   | необработанный                                 |
| Ударопрочность   | IK08   | Вид защиты                    | IP66, IP67                                     |
| Основной материал  | Поликарбонат   | Уплотняющий материал          | Полиуретан                                     |
| Момент затяжки для винтов крышки                                   | 0.8 Nm   | Монтажное крепление           | с помощью<br>самонарезающих винтов             |
| Крепление корпуса  | Отверстия 4,5 мм   | Количество крепежных болтов   | 4  |
| Отверстие для доступа, ширина                                      | 171.5 mm   | Фланцевая пластина            | <br>Нет  |
| Крышка   | Да   | Отверстие для доступа, высота | 171.5 mm                                       |
| Применение   | Строение, Транспорт,<br>Производство упаковки,<br>Инженерные системы |                               |  |

Статус каталога / Изображения





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

| Резьбовое соединение | вверху / внизу |             |             |
|----------------------|----------------|-------------|-------------|
|                      |                |             | '           |
| M20                  | 4              | M12         | 6           |
| M16                  | 4              |             |             |
| Классификации        |                |             |             |
|                      |                |             |             |
| ETIM 6.0             | EC000261       | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0             | EC000261       | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0            | EC000261       | ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1           | 27-18-92-90    | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0          | 27-18-01-01    | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 13.0          | 27-18-01-01    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0          | 27-18-01-01    |             |             |




### **MPC 17/17/07 TRSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения



### **MPC 17/17/07 TRSP**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Фиксирующий материал

Аксессуар



#### Основные данные для заказа

| Тип        | SC MPC        | Версия  |
|------------|---------------|---|
| Заказ №    | 9535640000    | МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Крепежный винт, Винты, |
| GTIN (EAN) | 4032248009428 | Высота: 12.5 mm, Ширина: 7 mm, Глубина: 12.5 mm, Основной     |
| Кол.       | 100 ST        | материал: Сталь, оцинкованная                                 |

#### Петля

Серия МРС, петля, комплект по 2 шт.



### Основные данные для заказа

| Тип        | HG MPC        | Версия   |  |
|------------|---------------|--|--|
| Заказ №    | 9535590000    | МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля, |  |
| GTIN (EAN) | 4032248009329 | Основной материал: Пластмасса                                  |  |
| Кол.       | 1 ST          |  |  |

### Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления Комплект по 4 шт.

### Основные данные для заказа

| Тип        | MF MPC        | Версия  |
|------------|---------------|---|
| Заказ №    | 9535600000    | МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора, |
| GTIN (EAN) | 4032248009381 | Крепежные кронштейны, Высота: 30 mm, Ширина: 15 mm,     |
| Кол.       | 1 ST          | Глубина: 10 mm, Основной материал: Пластмасса           |

Дата создания 04.11.2025 03:03:09 МЕХ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Шпилька заземления



#### Аксессуар

#### Основные данные для заказа

| Тип                           | PEBZ M10 S4 SET                                       | Версия   |
|-------------------------------|---|--|
| Заказ №                       | 1283440000  | Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,   |
| GTIN (EAN)                    | 4050118073362   | прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,  |
| Кол.                          | 1 ST  | Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)  |
| Тип                           | PEBZ M10 BR SET                                       | Версия   |
| Заказ №                       | 1277220000  | Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,   |
| GTIN (EAN)                    | 4050118067019   | прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,  |
| Кол.                          | 1 ST  | Основной материал: Латунь  |
|                               |   |  |
| Тип                           | PEBZ M6 BR SET  | Версия   |
| Тип<br>Заказ №                | PEBZ M6 BR SET<br>1277250000                          | Версия<br>Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,   |
|                               |   |  |
| Заказ №                       | 1277250000  | Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,   |
| Заказ №<br>GTIN (EAN)         | 1277250000<br>4050118067149                           | Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,<br>прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,                                  |
| Заказ №<br>GTIN (EAN)<br>Кол. | 1277250000<br>4050118067149<br>1 ST                   | <br>Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,<br>прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,<br>Основной материал: Латунь |
| Заказ №<br>GTIN (EAN)<br>Кол. | 1277250000<br>4050118067149<br>1 ST<br>PEBZ M6 S4 SET | Кірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Основной материал: Латунь Версия     |

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

| Тип        | FKSC M4X6 D8/SW2  | Версия  |
|------------|-------------------|---|
| Заказ №    | <u>1567480000</u> | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, |
| GTIN (EAN) | 4008190033491     | Количество полюсов: 1                               |
| Кол.       | 100 ST            |   |

### **MPC 17/17/07 TRSP**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Вентиляционные заглушки - DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

| Тип            | DAE M12 SS                    | Версия  |
|----------------|-------------------------------|---|
| Заказ №        | 1868550000                    | DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10           |
| GTIN (EAN)     | 4032248440405                 | mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)                 |
| Кол.           | 10 ST                         |   |
|                |                               |   |
| Тип            | DAE M12 PA LONG               | Версия  |
| Тип<br>Заказ № | DAE M12 PA LONG<br>1868570000 | Версия<br>DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10 |
|                |                               |   |

#### **MPC**



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

### Основные данные для заказа

| Тип        | MP MPC 17/17  | Версия   |
|------------|---------------|--|
| Заказ №    | 9535570000    | МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, |
| GTIN (EAN) | 4032248009305 | Монтажная пластина, Высота: 148 mm, Ширина: 148 mm,      |
| Кол.       | 1 ST          | Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая,      |
|            |               | оцинкованная, оцинкованный                               |

#### **TS 35**

Аксессуар



Статус каталога / Изображения





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Основные данные для заказа

| Тип        | TS35X7.5 ST MPC1725 VER | Версия  |
|------------|-------------------------|---|
| Заказ №    | 8000037600              | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 90 mm, без |
| GTIN (EAN) | 4050118653120           | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.       | 20 ST                   | покрытием и пассивированный                             |