

DKZA 35 24VDC 50MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Версия	DK-SERIES, Расширитель импульсов, Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт, Номинальное напряжение: 24 В DC $\pm$ 18 %, Ток: 0,1 А, Винтовое соединение
Заказ №	8008180000
Тип	DKZA 35 24VDC 50MS
GTIN (EAN)	4008190066918
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2016-12-31T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	MCZ TO 24VDC/50MS

DKZA 35 24VDC 50MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	56 mm	Глубина (дюймов)	2.2047 inch
Высота	65 mm	Высота (в дюймах)	2.5591 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	16.1 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-25 °C...50 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

сторона управления

Номинальное напряжение	24 V DC $\pm$ 18 %	Номинальный ток, DC	6.7 mA
Мощность удержания	160 мВт	Схема защиты	Защита от переплюсовки
Временной диапазон	0,05 с	Мин. длительность импульса	2 ms

Сторона нагрузки

Непрерывный ток	0.1 A	Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке	20 Hz
макс. коммутационный ток	20 mA	Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.	48 V
Пусковой ток	200 mA $\pm$ 10%	Задержка выключения	50 ms
Тип контакта	1 NO contact (Transistor)		

Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Кнопка проверки доступна	Нет
Механический индикатор положения переключателя	Нет	Открытые страницы	справа
Цветовой код	бежевый		

Координация изоляции

Номинальное напряжение	300 V	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III	Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	$\geq$ 4 mm
Диэлектрическая прочность, вход/выход	4 кВэфф.	Импульсное перенапряжение, до	4 кВ

DKZA 35 24VDC 50MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 22	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0.5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	4 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²
Размер лезвия	0,4 x 2,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001439	ETIM 7.0	EC001439
ETIM 8.0	EC001439	ETIM 9.0	EC001439
ETIM 10.0	EC001439	ECLASS 9.0	27-37-16-05
ECLASS 9.1	27-37-16-05	ECLASS 10.0	27-37-16-05
ECLASS 11.0	27-37-16-05	ECLASS 12.0	27-37-16-05
ECLASS 13.0	27-37-16-05	ECLASS 14.0	27-37-16-05
ECLASS 15.0	27-37-16-05		