


DKZ DK5 24VDC 10-100MS

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Версия	DK-SERIES, Модуль времени, Задержка срабатывания, , Количество контактов: 1, Нормально разомкнутый контакт, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 0,1 А, Винтовое соединение
Заказ №	8228680000
Тип	DKZ DK5 24VDC 10-100MS
GTIN (EAN)	4008190193911
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2018-12-31T00:00:00+01:00

DKZ DK5 24VDC 10-100MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	62 mm	Глубина (дюймов)	2.4409 inch
Высота	77 mm	Высота (в дюймах)	3.0315 inch
Ширина	6 mm	Ширина (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	22.3 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-25 °C...50 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

сторона управления

Номинальное напряжение	24 V DC $\pm$ 20 %	Номинальный ток, DC	Approx. 12 mA
Мощность удержания	290 мВт	Временной диапазон	0,01 с - 0,1 с

Сторона нагрузки

Непрерывный ток	0.1 A	макс. коммутационный ток	100 mA
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.	48 V	Задержка включения	10...100 мс (регулируется)
Тип контакта	1 NO contact (Transistor)		

Общие данные

Исполнение	Задержка срабатывания	Укомплектованная монтажная рейка	TS 32, TS 35
Кнопка проверки доступна	Нет	Механический индикатор положения переключателя	Нет
Открытые страницы	справа	Цветовой код	бежевый

Координация изоляции

Номинальное напряжение	300 V	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	IV	Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	$\geq$ 5.5 mm
Диэлектрическая прочность, вход/выход	4 кВэфф.	Импульсное перенапряжение, до	6 кВ

DKZ DK5 24VDC 10-100MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	4 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 22	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0.5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	4 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	4 mm ²
Размер лезвия	0,4 x 2,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001439	ETIM 7.0	EC001439
ETIM 8.0	EC001439	ETIM 9.0	EC001439
ETIM 10.0	EC001439	ECLASS 9.0	27-37-16-05
ECLASS 9.1	27-37-16-05	ECLASS 10.0	27-37-16-05
ECLASS 11.0	27-37-16-05	ECLASS 12.0	27-37-16-05
ECLASS 13.0	27-37-16-05	ECLASS 14.0	27-37-16-05
ECLASS 15.0	27-37-16-05		