

## CLI C 2-4 OR/SW 3 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI C &nbsp;ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm<sup>2</sup> till max. 70 mm<sup>2</sup>. Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgeprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

## Allmänna beställningsdata

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, orange |
| Art.nr.    | <a href="#">0251311512</a>                                       |
| Typ        | CLI C 2-4 OR/SW 3 MP                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248452590                                                    |
| Förp.      | 100 items                                                        |

## CLI C 2-4 OR/SW 3 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 8 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.315 inch  |
| Höjd      | 4 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.1575 inch |
| Bredd     | 7 mm   | Byggbredd (tum) | 0.2756 inch |
| Nettovikt | 0.17 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                        |                                                |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Materialfärg enligt motståndskod       | 3                                              |              |
| Orientering av texten                  | vågrätt                                        |              |
| Typ av märkning                        | Standard                                       |              |
| Märkningsmetod                         | varmpräglad                                    |              |
| Utförande                              | MultiPack                                      |              |
| Bredd                                  | 7 mm                                           |              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0                                            |              |
| Temperaturområde för användning max.   | 80 °C                                          |              |
| Temperaturområde för användning min.   | -30 °C                                         |              |
| Färgkod                                | orange                                         |              |
| Halogener                              | Ja                                             |              |
| Isoleringsdiameter, max.               | 10                                             |              |
| Grundläggande material                 | PVC, mjuk, utan kadmium                        |              |
| Textsfärg                              | svart                                          |              |
| Skrivna tecken                         | Tal                                            |              |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                                   | Komponentdel |
| Rekommenderade tillverkare             | Process, Maskinbyggnad                         |              |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Component part = Conductor and cable markers |              |
| Temperaturområde för användning        | -30...80 °C                                    |              |
| Impressum                              | 3                                              |              |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                          |                          |                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener                | Ja                       | Ledardiameter, max.      | 16 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 2.5 mm <sup>2</sup>      | Ledarytterdiameter, max. | 10 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 4 mm                     | Ledarytterdiameter       | 4 - 10 mm          |
| Ledararea                | 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> |                          |                    |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



Avbildning liknande