



MRS 24VDC 1CO

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Версия	MICRO-серия, Релейный модуль, Количество кон- тактов: 1, Переключающий контакт AgNi, Номи- нальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 А, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ №	8533640000
Тип	MRS 24VDC 1CO
GTIN (EAN)	4032248169740
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2022-03-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	TRS 24VDC 1CO

MRS 24VDC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E141197
Сертификат № (cULus)	E141197

Размеры и массы

Глубина	94 mm	Глубина (дюймов)	3.7008 inch
Высота	93 mm	Высота (в дюймах)	3.6614 inch
Ширина	6.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.2402 inch
Масса нетто	16.3 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...60 °C	Рабочая температура	-25 °C...55
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0f455e0d-3c4b-49b7-ae9b-28f18844bd32

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus)	E141197
----------------------	---------

сторона управления

Номинальное напряжение	24 V DC $\pm$ 20 %	Номинальный ток, DC	6.6 mA
Мощность удержания	160 мВт	Индикация состояния	Зеленый светодиод
Схема защиты	Безынерционный диод, Защита от переполюсовки		

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения	250 V AC	Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке	0.1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V		Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.	250 V
Пусковой ток	0,25	Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.	1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.	144 W @ 24 V	Задержка включения	6,6 мс
Задержка выключения	5.8 ms	Тип контакта	1 CO contact (AgNi)
Срок службы	5*10 ⁶ коммутаций	Мин. коммутационная способность	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

MRS 24VDC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие данные

Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Кнопка проверки доступна	Нет
Механический индикатор положения переключателя	Нет	Цветовой код	бежевый

Координация изоляции

Номинальное напряжение	300 V	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III	Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 5.5 mm
Электрическая прочность относительно монтажной рейки	4 кВэф / 1 мин.	Импульсное перенапряжение, до	4 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты	IP20		

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы	UL508	Сертификат № (CSA)	LR82859
Сертификат № (cULus)	E141197	Сертификат № (cURus)	E141197

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	2.5 mm ²
Диапазон зажима, мин.	0.5 mm ²	Диапазон зажима, макс.	4 mm ²
Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм		

Классификации

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

MRS 24VDC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений




Graph





Кривая предельной нагрузки пост. тока

Electrical endurance



Derating curve



MRS 24VDC 1CO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 4N/2 SW	Версия
Заказ №	1793970000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233762	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/3 SW	Версия
Заказ №	1794000000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233793	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/4 SW	Версия
Заказ №	1794030000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233915	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/10 SW	Версия
Заказ №	1794060000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234059	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/20 SW	Версия
Заказ №	1909120000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535804	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/2 GE	Версия
Заказ №	1758250000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169795	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/3 GE	Версия
Заказ №	1762630000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169788	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/4 GE	Версия
Заказ №	1762620000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169771	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/10 GE	Версия
Заказ №	1758260000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169764	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/20 GE	Версия
Заказ №	1909020000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535644	
Кол.	20 ST	

MRS 24VDC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZQV 4N/2 BL	Версия
Заказ №	1793960000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233755	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/3 BL	Версия
Заказ №	1793990000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233786	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/4 BL	Версия
Заказ №	1794020000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233816	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/10 BL	Версия
Заказ №	1794050000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234011	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/20 BL	Версия
Заказ №	1909100000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535774	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/2 RT	Версия
Заказ №	1793950000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233748	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/3 RT	Версия
Заказ №	1793980000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233779	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/4 RT	Версия
Заказ №	1794010000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233809	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 4N/10 RT	Версия
Заказ №	1794040000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234004	
Кол.	20 ST	
Тип	ZQV 4N/20 RT	Версия
Заказ №	1909150000	W-серия, Перемычка, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535934	
Кол.	20 ST	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

MRS 24VDC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	2749340000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118895568	Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Кол.	1 ST	

LM MT300 15X6




- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

Основные данные для заказа

Тип	LM MT300 15/6 WS	Версия
Заказ №	1686361044	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 15.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190493844	белый
Кол.	10 ST	

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	WS 12/6 MC NE WS	Версия
Заказ №	1609900000	WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203467	Weidmueller, Allen-Bradley, белый
Кол.	600 ST	

MRS 24VDC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Micro interface digital



Специальный адаптер подключается к реле RELAIS MICROSERIE с помощью кабеля с 10-полюсным плоским вилочным наконечником или 15-полюсным соединителем SUB-D.

Основные данные для заказа

Тип	MI8DI-S F10 S	Версия
Заказ №	8773510000	Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651,
GTIN (EAN)	4032248442034	Винтовое соединение
Кол.	1 ST	
Тип	MI8DI-S SUB D15S	Версия
Заказ №	8773460000	Соединительный разъем IEC 60603/DIN41612, Винтовое
GTIN (EAN)	4032248441990	соединение
Кол.	1 ST	
Тип	MI8DO-S F10 S	Версия
Заказ №	8773600000	Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651,
GTIN (EAN)	4032248442133	Винтовое соединение
Кол.	1 ST	
Тип	MI8DO-S SUB D15S	Версия
Заказ №	8773550000	Соединительный разъем IEC 60603/DIN41612, Винтовое
GTIN (EAN)	4032248442089	соединение
Кол.	1 ST	