

WGS 24Vdc 8,0A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WAVEGUARD – это селективный электронный модуль защиты, который устраняет отрицательные воздействия

на параллельные пути тока и целенаправленно отключает только неисправную электрическую цепь.

С помощью входа сброса цепь нагрузки можно снова подключить.

Сигнализация ошибки осуществляется с помощью оптического индикатора и беспотенциального контакта.

Модули защиты WAVEGUARD рассчитаны на номинальные токи от 1,6 до 8 А.

Дополняет ассортимент вариант с регулируемым номинальным током 0,5...5 А.

Основные данные для заказа

Версия	Electronic fuse
Заказ №	8618940000
Тип	WGS 24Vdc 8,0A
GTIN (EAN)	4032248281824
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2016-12-31T00:00:00+01:00

WGS 24Vdc 8,0A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E230683

Размеры и массы

Глубина	92.4 mm	Глубина (дюймов)	3.6378 inch
Высота	72 mm	Высота (в дюймах)	2.8346 inch
Ширина	22.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.8858 inch
Масса нетто	72.9 g		

Температуры

Температура хранения	-20 °C...85 °C	Рабочая температура	0 °C...55
----------------------	----------------	---------------------	-----------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus)	E230683
----------------------	---------

Вход

Номинальное напряжение	24 V DC	Суммарная мощность присоединяемых установок	2.5 mm² / AWG 12
Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Сброс	Импульс свыше 100 мс +24 В, спадающий фронт ВКЛ.
Номинальный ток	8:00 AM	Входной ток	8 А

Выход

Суммарная мощность присоединяемых установок	2.5 mm² / AWG 12	Метод проводного соединения	Винтовое соединение
Выходной ток	8:00 AM	Задержка аварийного сигнала	3,5 мс тип.
Реле состояния / Переключающий контакт	Нормально замкнутый контакт макс. 50 В/0,05 А; только для низких напряжений!		

Общие данные

Масса	100 g	Нормы	DIN EN 50178
Вид защиты	IP20	Монтажная ширина	22.5 mm
Монтажная высота	72 mm	Глубина конструкции	92.4 mm
Индикатор	Светодиод зеленый: ОК, светодиод красный: разьединено	Ползунковый переключатель	ВЫКЛ. - 10 с выдержки - ВКЛ.; Вкл./Выкл.

WGS 24Vdc 8,0A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сигнализация

Индикатор	Светодиод зеленый: ОК, светодиод красный: разъединено
-----------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC001080
----------	----------

WGS 24Vdc 8,0A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи



WGS 24Vdc 8,0A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Тип	ZQV 2.5N/2 GE	Версия
Заказ №	1693800000	W-серия, Перемычка, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/2 RT	Версия
Заказ №	1717990000	W-серия, Перемычка, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/2 BL	Версия
Заказ №	1717990000	W-серия, Перемычка, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
Кол.	60 ST	
Тип	ZQV 2.5N/2 SW	Версия
Заказ №	1718080000	W-серия, Перемычка, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
Кол.	60 ST	