


**Produktillustration**

Tack vare sin kompakta utformning är mini-skenmonterade plintar perfekta för arbete i trånga utrymmen såsom små kapslingar och kapsling och terminalboxar.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 1.5 mm <sup>2</sup> , 17.5 A, 250 V, Antal anslutningar: 2 |
| Art.nr.    | <a href="#">0340480000</a>   |
| Typ        | AKZ 1.5 BL   |
| GTIN (EAN) | 4008190075378  |
| Förp.      | 100 items  |

## AKZ 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|                             |             |                |             |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup                        | 24 mm       | Byggdjup (tum) | 0.9449 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 25 mm       | Höjd           | 24.8 mm     |
| Bygghöjd (tum)              | 0.9764 inch | Bredd          | 5.1 mm      |
| Byggbredd (tum)             | 0.2008 inch | Nettovikt      | 3.08 g      |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -60 °C...85 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Märkdata IECEx/ATEX

|                       |                     |                        |                     |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Certifikat nr. (ATEX) | TUEV18ATEX822 1U    | Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTUR18.0024U    |
| Max. spänning (ATEX)  | 220 V               | Ström (ATEX)           | 17.5 A              |
| Ledararea max. (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> | Max. spänning (IECEX)  | 220 V               |
| Ström (IECEX)         | 17.5 A              | Ledararea max. (IECEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Märkning EN 60079-7   | Ex eb II C Gb       | Ex 2014/34/EU märkning | II 2 G D            |

## Allmänt

|                          |        |                         |               |
|--------------------------|--------|-------------------------|---------------|
| Antal poler              | 1      | Ledardiameter, AWG, max | AWG 14        |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 24 | Normer                  | IEC 60947-7-1 |
| Montageskena obestyckad  | TS 15  |                         |               |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1                             | A1                   | Ledardiameter, AWG, max                             | AWG 14               |
| Anslutningsriktning                                  | på sidan             | Åtdragningsmoment, max.                             | 0.6 Nm               |
| Åtdragningsmoment, min.                              | 0.4 Nm               | Avisoleringslängd                                   | 7 mm                 |
| Anslutningstyp                                       | Skruvanslutning      | Antal anslutningar                                  | 2                    |
| Anslutningsområde, max.                              | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Anslutningsområde, min.                             | 0.21 mm <sup>2</sup> |
| Klämskruv  | M 2,5                | Klingmått   | 3,0 x 0,5 mm         |
| Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 24               | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.21 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

**AKZ 1.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

|   |                      |                                      |                      |
|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0.21 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, max.       | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledararea, fintrådig, min.                          | 0.21 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea, flertrådig, max.    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea, flertrådig, min.                   | 0.21 mm <sup>2</sup> | Tvilling-ändhylsa, max.              | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Tvilling-ändhylsa, min.                             | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Elektrisk momentskruvdragare typ DMS | 1                    |
| Ledararea, entrådig, max.                           | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Ledararea, entrådig, min.            | 0.21 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, fintrådig, min.                    | 0.21 mm <sup>2</sup> |                                      |                      |

**Klämbara ledare (ytterligare anslutning)**

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

**Märkdata**

|   |                     |                  |               |
|---|---------------------|------------------|---------------|
| Märkarea                                | 1.5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning     | 250 V         |
| Märkspänning DC                         | 250 V               | Märkström        | 17.5 A        |
| Ström med max. ledare                   | 24 A                | Normer           | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.83 mΩ             | Märkstötspänning | 4 kV          |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 0.56 W              | Nedsmutningsgrad | 3             |

**Märkdata enligt CSA**

|                      |        |                        |           |
|----------------------|--------|------------------------|-----------|
| Ledararea max. (CSA) | 16 AWG | Spänning grupp C (CSA) | 300 V     |
| Ström Gr C (CSA)     | 10 A   | Certifikat nr. (CSA)   | 12400-144 |
| Ledararea min. (CSA) | 24 AWG |                        |           |

**Märkdata enligt UL**

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 14 AWG | Ström Gr C (UR)                      | 15 A   |
| Spänning grupp C (UR)                | 150 V  | Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 22 AWG |
| Certifikat nr. (UR)                  | E60693 | Ledarstorlek Field wiring min (UR)   | 22 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring max (UR)   | 14 AWG |                                      |        |

**Materialdata**

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material         | PA 66 | Färgkod | blå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2   |         |     |

**Mått**

Offset TS 15 12.4 mm

**Systemparametrar**

|                              |  |                              |     |
|------------------------------|--|------------------------------|-----|
| Utförande                    | Skruvanslutning, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs              | Ja  |
| Antal potentialer            | 1  | Antal våningar               | 1   |
| Antal klämställen per våning | 2  | Antal potentialer per våning | 1   |
| Nivåer internt överkopplade  | Nej  | PE-anslutning                | Nej |
| Montageskena obestyckad      | TS 15  | N-Funktion                   | Ja  |
| PE-Funktion                  | Nej  | PEN-Funktion                 | Nej |

**ytterligare tekniska data**

|                            |       |                        |       |
|----------------------------|-------|------------------------|-------|
| Öppna sidor                | höger | Antal likadana plintar | 1     |
| explosionstestat utförande | Ja    | Monteringstyp          | klämd |

**Tekniska data****Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

**Ritningar**



## AKZ 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | Q 2 AKZ1.5                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0368200000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 24 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190149987              | (P): 5.10, Isolerad: Nej, Bredd: 9.1 mm                                |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | Q 3 AKZ1.5                 | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0368300000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 24 A, Antal poler: 3, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190074913              | (P): 5.10, Isolerad: Nej, Bredd: 14.2 mm                                |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | Q 4 AKZ1.5                 | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0368400000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 24 A, Antal poler: 4, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190153892              | (P): 5.10, Isolerad: Nej, Bredd: 19.3 mm                                |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | Q 10 AKZ1.5                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0368500000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 24 A, Antal poler: 10, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190159481              | (P): 5.10, Isolerad: Nej, Bredd: 49.9 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## AKZ 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Ändplattor och skiljeplattor




Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragnig.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | AP AKZ 1.5                 | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0340560000</a> | Ändplatta för plintar, beige, Höjd: 22.5 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA   |
| GTIN (EAN) | 4008190138745              | 66, rastbar: Ja   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | AP AKZ 1.5 BL              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0340580000</a> | Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 22.5 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, PA 66, |
| GTIN (EAN) | 4008190118907              | rastbar: Ja   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | EW 15                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0382860000</a> | Ändstöd, beige, TS 15, V-2, Polyamid 66, Bredd: 10 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190187804              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## AKZ 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | PS 2.3 RT                  | Utförande                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0180400000</a> | Testadapter (plint), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                   |
| Typ        | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ    | Utförande                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0215700000</a> | Tillbehör, mäthylsa               |
| GTIN (EAN) | 4008190184872              |                                   |
| Förp.      | 50 ST                      |                                   |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 1000 ST                    |  |

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## AKZ 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## DEK 5/5



## WS/DEK

MultiMark plintmärkning använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MM WS              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391862              |  |
| Förp.      | 800 ST                     |  |