

**CLI R 1-3 GE/SW ET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	CableLine, Märknål
Art.nr.	<a href="#">0572901745</a>
Typ	CLI R 1-3 GE/SW ET
GTIN (EAN)	4008190163983
Förp.	10 items

Tekniska data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0.1968 inch
Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0.1181 inch
Bredd	4.2 mm	Byggbredd (tum)	0.1654 inch
Nettovikt	2.02 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -30...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	4	Orientering av texten	vågrätt
Typ av märkning	Standard	Märkningsmetod	varmpräglad
Utförande	MultiPack	Bredd	4.2 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Färgkod	gul
Halogener	Ja	Grundläggande material	PVC, mjuk, utan kadmium
Textsfärg	svart	Skrivna tecken	Symboler
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad	Antal per dorn	25
Temperaturområde för användning	-30...80 °C	Impressum	ET

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter, max.	5 mm
Ledarytterdiameter, min.	2.5 mm	Ledarytterdiameter	2.5 - 5 mm
Ledararea	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		