


**CLI R 1-3 GE/SW .****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | CableLine, Märknål         |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901749</a> |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW .          |
| GTIN (EAN) | 4008 190043339             |
| Förp.      | 10 items                   |

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1968 inch |
| Höjd      | 3 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.1181 inch |
| Bredd     | 4.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.1654 inch |
| Nettovikt | 2.11 g |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -30...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|                                      |                        |                                      |                         |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Materialfärg enligt motståndskod     | 4                      | Orientering av texten                | vågrätt                 |
| Typ av märkning                      | Standard               | Märkningsmetod                       | varmpräglad             |
| Utförande                            | MultiPack              | Bredd                                | 4.2 mm                  |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0                    | Temperaturområde för användning max. | 80 °C                   |
| Temperaturområde för användning min. | -30 °C                 | Färgkod                              | gul                     |
| Halogener                            | Ja                     | Grundläggande material               | PVC, mjuk, utan kadmium |
| Textsfärg                            | svart                  | Skrivna tecken                       | Symboler                |
| Rekommenderade tillverkare           | Process, Maskinbyggnad | Antal per dorn                       | 25                      |
| Temperaturområde för användning      | -30...80 °C            | Impressum                            | .                       |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                         |                          |                   |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                | Ja                      | Ledardiameter, max.      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Ledarytterdiameter, max. | 5 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 2.5 mm                  | Ledarytterdiameter       | 2.5 - 5 mm        |
| Ledararea                | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                          |                   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |