


**DLS 2 SAKRD -/+****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Komponentpluggen används för att integrera en elektrisk komponent i ett frångkoppling kopplingsplint. Efter att ha löst den elektroniska komponenten kan pluggen integreras i frångkopplingsområdet för våra frångkopplade kopplingsplinter och därmed ändras frångkopplade kopplingsplinten till ett modular kopplingsplint med integrerad elektronisk komponent.

**Allmänna beställningsdata**

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande        | Stickkontakt (plint), 1 A, 250 V, Antal anslutningar: 1, Antal poler: 1, Bredd: 5.8 mm |
| Art.nr.          | <a href="#">0630160000</a>                                                             |
| Typ              | DLS 2 SAKRD -/+                                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4008190091194                                                                          |
| Förp.            | 50 items                                                                               |
| Leveransstatus   | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.                               |
| Tillgänglig till | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                                              |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 36 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1.4173 inch |
| Bredd     | 5.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.2283 inch |
| Nettovikt | 3.84 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Omgivningstemperatur            | -5 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C        |                                 |        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9 |

## Allmänt

|             |   |                     |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 1 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Antal anslutningar | 1 |
|--------------------|---|

## Märkdata

|              |       |           |     |
|--------------|-------|-----------|-----|
| Märkspänning | 250 V | Märkström | 1 A |
|--------------|-------|-----------|-----|

## Materialdata

|                                |             |         |       |
|--------------------------------|-------------|---------|-------|
| Grundläggande material         | Polyamid 66 | Färgkod | beige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2         |         |       |

## Mått

|                  |         |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 6.00 mm |
|------------------|---------|

## Systemparametrar

|           |            |
|-----------|------------|
| Utförande | Stiftplint |
|-----------|------------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |           |                     |               |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | instucken | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej       | Monteringstyp       | instucken     |

## Klassificeringar

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |

**Tekniska data**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

