

VG 16-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.	1009780000
Typ	VG 16-SS 68 KB 10-14
GTIN (EAN)	4032248714506
Förp.	25 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VG 16-MS68

VG 16-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	27.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0827 inch
Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	12.68 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	14 mm	Kabeldiameter utsidan min.	10 mm
O-Ring	NBR	Åtdragningsmoment	7 Nm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.41 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	24 mm	Nyckelbredd 2	24 mm
Nyckelbredd	24 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Kabelförskruvning	PG, PG 16	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Tätningssats	CR	Tätning	NBR
Gänga (yttre)	PG 16	Gängningslängd	6.5 mm
Vridmoment kupolmutter, max.	11.50 Nm	Skyddsklass (UL)	Type 4X
Vridmoment muffar, max.	7.50 Nm	Vridmoment muffar, min.	6.50 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	10.50 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 16-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG16-MS	Utförande
Art.nr.	1694110000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 16, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190872274	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG16-NP	Utförande
Art.nr.	1719580000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 16, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352844	
Förp.	100 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG16-PO	Utförande
Art.nr.	1719480000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 16, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352745	
Förp.	100 ST	