

VG 36-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.	1009810000
Typ	VG 36-SS 68 KB 22-32
GTIN (EAN)	4032248714636
Förp.	15 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VG 36-MS68

VG 36-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	46 mm	Bygghöjd (tum)	1.811 inch
Längd	55 mm	Bygglängd (tum)	2.1654 inch
Nettovikt	193.78 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	32 mm	Kabeldiameter utsidan min.	22 mm
O-Ring	NBR	Åtdragningsmoment	20 Nm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.59 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	50 mm	Nyckelbredd 2	50 mm
Nyckelbredd	50 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Kabelförskruvning	PG, PG 36	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Tätningssats	CR	Tätning	NBR
Gänga (yttre)	PG 36	Gängningslängd	9 mm
Vridmoment kupolmutter, max.	43.00 Nm	Skyddsklass (UL)	Type 4X
Vridmoment muffar, max.	21.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	19.00 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	41.00 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 36-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG36-MS	Utförande
Art.nr.	1719220000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 36, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352479	Mässing, förnicklad
Förp.	50 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-NP	Utförande
Art.nr.	1719610000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tättningsring, PG 36, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352875	
Förp.	20 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-PO	Utförande
Art.nr.	1719510000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tättningsring, PG 36, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352776	
Förp.	50 ST	