

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: STRIPAX-Plus, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX-Plus, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.5, Цветовой код: Weidmüller
Заказ №	9028770000
Тип	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1094 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Комплект содержит обжимной инструмент/инструмент для снятия изоляции до 2,5 мм ² и полоски гильз для оконцевания жил Weidmueller в цветовом коде Weidmueller
-------------------	---

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm ²
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX-Plus
Инструмент для обжима	STRIPAX-Plus	Цветовой код	Weidmüller
Количество АЕН	2500 pcs.		

Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 OR BD	Версия
Заказ №	9004270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190091774	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14 W BD	Версия
Заказ №	9004290000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190006778	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14 GE BD	Версия
Заказ №	9004320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190167523	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14 R BD	Версия
Заказ №	9004340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190080723	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/14D BL BD	Версия
Заказ №	9004360000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 8 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190083397	
Кол.	500 ST	

Stripax plus



Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобиных может привести к разрушению.

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX PLUS 2.5	Версия	
Заказ №	9020000000	Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима, Инструмент	
GTIN (EAN)	4008190067267	для обжима наконечников, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Трапецеидальный	
Кол.	1 ST	обжим	

Чемодан



- Корпус чемодана из небульющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия	
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Кол.	1 ST		