

**Подобно иллюстрации**



Abbildung ähnlich

Корпуса из поликарбоната малых и средних размеров Серия корпусов MPC из поликарбоната особенно подходит для установки электрических, электромеханических и пневматических устройств, а также печатных плат. Корпуса находят применение в условиях повышенных требований к механической прочности и химической стойкости.

Отличительные особенности:

- 17 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- монтажные отверстия вне области уплотнения и крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

**Основные данные для заказа**

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, прямой, Высота: 75 мм, Ширина: 125 мм, Глубина: 125 мм, Основной материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Заказ №	<a href="#">9535210000</a>
Тип	MPC 07/12/12 7035
GTIN (EAN)	4032248009565
Кол.	1 Штука

**MPC 07/12/12 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	125 mm	Глубина (дюймов)	4.9212 inch
Высота	75 mm	Высота (в дюймах)	2.9527 inch
Ширина	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	304 g		

**Температуры**

Рабочая температура -50 °C...130 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Кабельный ввод справа**

M16	3	M20	3
M12	4		

**Монтаж вертикальный**

Number of DIN rails and terminals (10 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x6	Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x5
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x13	Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x4
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x11	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , vertical)	1x8

**Монтаж горизонтальный**

Number of DIN rails and terminals (10 mm <sup>2</sup> , horizontal)	1x6	Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , horizontal)	1x1
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , horizontal)	1x13	Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , horizontal)	1x1
Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , horizontal)	1x11	Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , horizontal)	1x8

**Номер сертификата корпуса**

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DoC DE PS2420 201008 001ISS00

**Общие данные**

Толщина материала	3.5 mm	Рабочая температура, макс.	130 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид
Указание по установке	Крепление на винтах	Поверхность	необработанный
Ударопрочность	IK08	Вид защиты	IP66, IP67

**MPC 07/12/12 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Основной материал	Поликарбонат	Уплотняющий материал	Полиуретан
Момент затяжки для винтов крышки	0.8 Nm	Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов
Крепление корпуса	Отверстия 4,5 мм	Количество крепежных болтов	4
Отверстие для доступа, ширина	121.5 mm	Фланцевая пластина	Нет
Крышка	Да	Отверстие для доступа, высота	71.5 mm
Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы		

### Резьбовое соединение сверху / внизу

M20	1	M12	1
M16	1		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

**MPC 07/12/12 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



MPC 07/12/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### MPC



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм,  
оцинкованная

#### Основные данные для заказа

Тип	MP MPC 07/12	Версия
Заказ №	<a href="#">9535540000</a>	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009268	Монтажная пластина, Высота: 75 мм, Ширина: 125 мм, Основной
Кол.	1 ST	материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный

### Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления  
Комплект по 4 шт.

#### Основные данные для заказа

Тип	MF MPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9535600000</a>	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009381	Крепежные кронштейны, Высота: 30 мм, Ширина: 15 мм,
Кол.	1 ST	Глубина: 10 мм, Основной материал: Пластмасса

### Петля



Серия MPC, петля, комплект по 2 шт.

#### Основные данные для заказа

Тип	HG MPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9535590000</a>	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009329	Основной материал: Пластмасса
Кол.	1 ST	

**MPC 07/12/12 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Фиксирующий материал



Аксессуар

#### Основные данные для заказа

Тип	SC MPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9535640000</a>	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Крепежный винт, Винты,
GTIN (EAN)	4032248009428	Высота: 12.5 мм, Ширина: 7 мм, Глубина: 12.5 мм, Основной
Кол.	100 ST	материал: Сталь, оцинкованная

### Шпилька заземления



Аксессуар

#### Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M10 BR SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1277220000</a>	Кіірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118067019	прочее, Высота: 21 мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм,
Кол.	1 ST	Основной материал: Латунь

## Аксессуары

### Klippon® POK — пластины заземления



Корпуса серии Klippon® POK изготовлены из высококачественного полиэстера, армированного стекловолокном, и идеально подходят для областей и условий применения, где требуется стойкость к коррозии и ударопрочность, а также высокий класс защиты IP.

Изделия этой серии имеют следующие основные отличительные особенности:

- Предлагается 17 типоразмеров
- Два стандартных покрытия (цвета): серый (аналогично RAL 7001 для промышленного применения) и черный (аналогично RAL 9011 для суровых условий окружающей среды и взрывоопасных сред)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны для обеспечения высокого класса пылевлагозащиты IP66
- Ударостойкость до 7 джоулей
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Степень огнестойкости до E60 в зависимости от компоновки
- Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

### Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M10 S4 SET	Версия	
Заказ №	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,	
GTIN (EAN)	4050118073362	прочее, Высота: 21 мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм,	
Кол.	1 ST	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	

### Шпилька заземления

#### Аксессуар



**MPC 07/12/12 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M6 BR SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1277250000</a>	Klirrop POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118067149	прочее, Высота: 12.3 мм, Ширина: 12.3 мм, Глубина: 42 мм,
Кол.	1 ST	Основной материал: Латунь
Тип	PEBZ M6 S4 SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1283430000</a>	Klirrop POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118073607	прочее, Высота: 12.3 мм, Ширина: 12.3 мм, Глубина: 42 мм,
Кол.	1 ST	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)

### Вентиляционные заглушки – DAE




Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 PA LONG	Версия
Заказ №	<a href="#">1868570000</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	мм, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 ST	
Тип	DAE M12 SS	Версия
Заказ №	<a href="#">1868550000</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440405	мм, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Кол.	10 ST	

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Версия
Заказ №	<a href="#">1567480000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190033491	Количество полюсов: 1
Кол.	100 ST	

**MPC 07/12/12 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### TS 15



Аксессуар

#### Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST MPC07 12 VER	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037599</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 55 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118653113	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		
Тип	TS15X5 ST MPC12 17 VER	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000037598</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного	
GTIN (EAN)	4050118653106	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный	
Кол.	20 ST		