MPC 12/17/10 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Abbildung ähnlich

Корпуса из поликарбоната малых и средних размеров Серия корпусов MPC из поликарбоната особенно подходит для установки электрических, электромеханических и пневматических устройств, а также печатных плат. Корпуса находят применение в условиях повышенных требований к механической прочности и химической стойкости.

Отличительные особенности:

- 17 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- монтажные отверстия вне области уплотнения и крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 125 mm, Ширина: 175 mm, Глубина: 100 mm, Основной материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Заказ №	<u>9535310000</u>
Тип	MPC 12/17/10 7035
GTIN (EAN)	4032248009206
Кол.	1 Штука

MPC 12/17/10 7035




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

	_		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Γηνένιμο	100 mm	Emisimo (giornos)	3.937 inch
Глубина Высота	125 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	4.9212 inch
Ширина	175 mm	Ширина (в дюймах)	6.8898 inch
Масса нетто	446.8 g	ширина (в дючинах)	0.0000 111011
Рабочая температура	-50 °C130 °C		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	NUMO	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	MINIU	
Кабельный ввод справа			
M16 M12	6	M20	4
	0		
Монтаж вертикальный			
WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14
Монтаж горизонтальный			
WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14
Номер сертификата корпуса	a .		
Номер декларации о соответствии	DoC DE PS2420 201008		
(декларация о соответствии LVD)	001ISS00		
Общие данные			
Толщина материала	3.5 mm	Рабочая температура, макс.	130 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем полиамид
Указание по установке	Крепление на винтах	Поверхность	необработанный
Ударопрочность	IK08	Вид защиты	IP66, IP67
Основной материал	Поликарбонат	Уплотняющий материал	Полиуретан
Момент затяжки для винтов крышки	0.8 Nm	Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов
Крепление корпуса	Отверстия 4,5 мм	Количество крепежных болтов	4
Отверстие для доступа, ширина	171.5 mm	Фланцевая пластина	Нет





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Крышка	Да	Отверстие для доступа, высота	121.5 mm
Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы		
Резьбовое соедине	ние вверху / внизу		
M20 M16	3 3	M12	4
Классификации			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Weidmüller **3**


MPC 12/17/10 7035


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения





MPC 12/17/10 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Фиксирующий материал

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	SC MPC	Версия
Заказ №	9535640000	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Крепежный винт, Винты,
GTIN (EAN)	4032248009428	Высота: 12.5 mm, Ширина: 7 mm, Глубина: 12.5 mm, Основной
Кол.	100 ST	материал: Сталь, оцинкованная

Петля

Серия МРС, петля, комплект по 2 шт.



Основные данные для заказа

	Гип	HG MPC	Версия
:	Заказ №	9535590000	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
	GTIN (EAN)	4032248009329	Основной материал: Пластмасса
- 1	Кол.	1 ST	

Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

Тип	MF MPC	Версия
Заказ №	<u>9535600000</u>	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009381	Крепежные кронштейны, Высота: 30 mm, Ширина: 15 mm,
Кол.	1 ST	Глубина: 10 mm, Основной материал: Пластмасса

Дата создания 04.11.2025 03:02:54 МЕХ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Шпилька заземления



Аксессуар

Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M10 S4 SET	Версия
Заказ №	1283440000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118073362	прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
Кол.	1 ST	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Тип	PEBZ M10 BR SET	Версия
Заказ №	1277220000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118067019	прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
Кол.	1 ST	Основной материал: Латунь
Тип	PEBZ M6 BR SET	Версия
Тип Заказ №	PEBZ M6 BR SET 1277250000	Версия Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
Заказ №	1277250000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
Заказ № GTIN (EAN)	1277250000 4050118067149	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1277250000 4050118067149 1 ST	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Основной материал: Латунь
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1277250000 4050118067149 1 ST PEBZ M6 S4 SET	Кірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Основной материал: Латунь Версия

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Версия
Заказ №	<u>1567480000</u>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190033491	Количество полюсов: 1
Кол.	100 ST	

MPC 12/17/10 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вентиляционные заглушки - DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 SS	Версия
Заказ №	<u>1868550000</u>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440405	mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Кол.	10 ST	
Тип	DAE M12 PA LONG	Версия
Тип Заказ №	DAE M12 PA LONG 1868570000	Версия DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10

MPC



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

Основные данные для заказа

Тип	MP MPC 12/17	Версия
Заказ №	<u>9535560000</u>	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009299	Монтажная пластина, Высота: 125 mm, Ширина: 175 mm,
Кол.	1 ST	Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный

TS 15









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

MPC 12/17/10 7035

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER	Версия
Заказ №	8000037598	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653106	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	

TS 35

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Версия
Заказ №	8000037600	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 90 mm, без
GTIN (EAN)	4050118653120	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный