Справочный листок технических данных

SIHA 1/G20 10-36V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Версия	Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, Темно-бежевый, 2.31 A, втычной, V-O, Материал Wemid	
Заказ №	<u>9537560000</u>	
Тип	SIHA 1/G20 10-36V	
GTIN (EAN)	4008190125066	
Кол.	25 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
	40.00		4.7005 : 1		
- пубина <u>при при при при при при при при при при </u>	43.93 mm	Глубина (дюймов)	1.7295 inch		
Зысота	33.38 mm	Высота (в дюймах)	1.3142 inch		
Ширина	5.95 mm	Ширина (в дюймах)	0.2343 inch		
Масса нетто	8.32 g				
Гемпературы					
Гемпература окружающей среды	-5 °C40 °C	Рабочая температура	-50 °C120 °C		
Гемпература при длительном	-50 °C	Температура при длительном	120 °C		
использовании, мин.	использовании, макс.				
Экологическое соответстві	1е изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключени	ем			
Исключение из RoHS (если	7сі				
лсключение из копо (если трименимо/известно)	7 01				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Дополнительные техническ	VIIO MOUULIO				
дополнительные техническ	ме данные				
У казание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	втычной		
Общие сведения					
∕казание по установке	Непосредственный монтаж	Температурный диапазон, макс	120 °C		
Параметры системы					
Лсполнение	Предохранитель - плавкая вставка	Требуется концевая пластина	Нет		
Расчетные данные					
Номинов нов повремение	250.1/	Номический тек	621		
Номинальное напряжение Номинальное импульсное напряжен	250 V	Номинальный ток Степень загрязнения	6.3 A 3		
		Степень загрязнения	3		
Характеристики материала					
Основной материал	Материал Wemid	Изоляционный материал	Материал Wemid		
Цветовой код	Темно-бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Зажимаемые провода (расч	етное соединение)				
Вид соединения	Втычное соединение				
Классификации					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

SIHA 1/G20 10-36V

