


Produktillustration



Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

Allmänna beställningsdata

Utförande	En- och flerpoleg plintrad, Skruvanslutning, mellan-gul, 1.5 mm ² , 24 A, 125 V, Antal anslutningar: 24, Antal våningar: 1
Art.nr.	0241860000
Typ	MF 2/12 2X2.8
GTIN (EAN)	4008190189082
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	1350 mm	Bygghöjd (tum)	53.1495 inch
Bredd	88.5 mm	Byggbredd (tum)	3.4842 inch
Nettovikt	7.24 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	14	Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	IEC 60947-7-1	Montageskena obestyckad	Montageplatta

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	på sidan	Avisoleringslängd	5 mm
Anslutningstyp 2	Lödanslutning	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal anslutningar	24	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	1.5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.5 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, max.	4 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, min.	0.5 mm ²	Ledararea, entrådig, max.	4 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	0.5 mm ²		

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning	Skruvanslutning
--	-----------------

Märkdata

Märkarea	1.5 mm ²	Märkspänning	125 V
Märkspänning DC	125 V	Märkström	24 A
Ström med max. ledare	17.5 A	Normer	IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	1.83 mΩ	Märkstötspänning	1,5 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	0.56 W	Nedsmuttningsgrad	3

Tekniska data**Materialdata**

Grundläggande material	KrG	Färgkod	mellangul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA, V-0		

Mått

Montagemått	6.35 mm
-------------	---------

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Ändplatta krävs	Nej
Antal våningar	1	Montageskena obestyckad	Montageplatta

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	Direktmontage		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		