


**HDC HP 550 F 185****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	HDC - Kontakt, Hylsa, Crimpanslutning, Installationsstorlek: 550
Art.nr.	<a href="#">1079840000</a>
Typ	HDC HP 550 F 185
GTIN (EAN)	4032248841905
Förp.	1 items

## HDC HP 550 F 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd	98.3 mm	Bygglängd (tum)	3.8701 inch
Diameter	43 mm	Nettovikt	228 g

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Allmänna data

Stickcykler Ag	≥ 500	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Installationsstorlek	550	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Genomgångsmotstånd (6)	≤0.1 mΩ	Färgkod	svart
Isolationsmotstånd	1010 Ω	Isoleringsmaterial	PA GF
Ledardiameter	185 mm <sup>2</sup>	Yta	Silver passiverad
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Nedsmutningsgrad	PD 2 (PD 3)	Grundläggande material	Kopparlegering
Serie	HighPower	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	15 kV
Driftspänning, max. (total temperatur = 60 °C)	3000 V	Halogenfri	false
Märkström enligt DIN EN 61984 (omgivningstemperatur = 20 °C)	430 A	BG	550

## Effektkontakt

Anslutningstyp effektkontakt	Crimpanslutning	Avisoleringslängd effektkontakt	30 mm
Märkstötspänning (DIN EN 61984) effektkontakt	15 kV		

## Utförande

Avisoleringslängd nominellt	30 mm	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Installationsstorlek	550	Genomgångsmotstånd (6)	≤0.1 mΩ
Ledardiameter, max.	185 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	185 mm <sup>2</sup>
Yta	Silver passiverad	Grundläggande material	Kopparlegering
BG	550		

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.

**HDC HP 550 F 185**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC HP 550 F 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Drawings

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC HP 550 F 185

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### HighPower reservdelar



### Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HP CLAMP 550A	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">2447780000</a>	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461671		
Förp.	25 ST		