

## QB 4 WI RA8 IS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 27 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 3 mm |
| Art.nr.    | <a href="#">0461300000</a>                                                                                  |
| Typ        | QB 4 WI RA8 IS                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190025373                                                                                               |
| Förp.      | 50 items                                                                                                    |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 19 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.748 inch  |
| Höjd      | 28 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1.1024 inch |
| Bredd     | 3 mm   | Byggbredd (tum) | 0.1181 inch |
| Nettovikt | 1.73 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -50 °C...55 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|             |   |                     |               |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 4 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

## Märkdata

|              |       |           |      |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 27 A |
|--------------|-------|-----------|------|

## Materialdata

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material         | PA 66 | Färgkod | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2   |         |     |

## Mått

|                  |         |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 8.00 mm |
|------------------|---------|

## Systemparametrar

|           |              |
|-----------|--------------|
| Utförande | Överkoppling |
|-----------|--------------|

## Ytterligare tekniska data

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt                | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej     | Monteringstyp       | skruvad       |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |