


**RSF 3 PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm <sup>2</sup> , 32 A, 630 V, Antal anslutningar: 2 |
| Art.nr.    | <a href="#">0497560000</a>                                                                               |
| Typ        | RSF 3 PA                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190158590                                                                                            |
| Förp.      | 50 items                                                                                                 |

## RSF 3 PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 60 mm  | Byggdjup (tum)  | 2.3622 inch |
| Höjd      | 50 mm  | Bygghöjd (tum)  | 1.9685 inch |
| Bredd     | 8 mm   | Byggbredd (tum) | 0.315 inch  |
| Nettovikt | 18.7 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -50 °C...55 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

|                          |        |                     |               |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Ledardiameter, AWG, max  | AWG 12 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 22 | Normer              | IEC 60947-7-1 |
| Montageskena obestyckad  | TS 32  |                     |               |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                                     |                      |                                                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Ledardiameter, AWG, max                             | AWG 12               | Anslutningsriktning                                  | på sidan             |
| Åtdragningsmoment, max.                             | 1 Nm                 | Åtdragningsmoment, min.                              | 0.5 Nm               |
| Avisoleringslängd                                   | 12 mm                | Anslutningstyp                                       | Skruvanslutning      |
| Antal anslutningar                                  | 2                    | Anslutningsområde, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsområde, min.                             | 0.33 mm <sup>2</sup> | Klämskruv                                            | M 3                  |
| Klingmått                                           | 6 x 3,5 mm           | Ledardiameter, AWG, min.                             | AWG 22               |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>    | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>    | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                      | 4 mm <sup>2</sup>    | Ledararea, fintrådig, min.                           | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                   | 4 mm <sup>2</sup>    | Anslutningsarea, flertrådig, min.                    | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2              |                      | Ledararea, entrådig, max.                            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Ledararea, entrådig, min.                           | 0.33 mm <sup>2</sup> | Anslutningsarea, fintrådig, min.                     | 0.33 mm <sup>2</sup> |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Skruvanslutning |
|----------------------------------------|-----------------|

## RSF 3 PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata

|                                         |                   |                  |               |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Märkarea                                | 4 mm <sup>2</sup> | Märkspänning     | 630 V         |
| Märkspänning DC                         | 630 V             | Märkström        | 32 A          |
| Ström med max. ledare                   | 32 A              | Normer           | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Märkstötspänning | 6 kV          |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 1.02 W            | Nedsmutningsgrad | 3             |

## Märkdata enligt CSA

|                        |        |                        |           |
|------------------------|--------|------------------------|-----------|
| Ledararea max. (CSA)   | 12 AWG | Spänning grupp C (CSA) | 600 V     |
| Ström Gr C (CSA)       | 25 A   | Certifikat nr. (CSA)   | 12400-275 |
| Spänning grupp B (CSA) | 600 V  | Ström Gr B (CSA)       | 25 A      |
| Spänning grupp D (CSA) | 600 V  | Ström Gr D (CSA)       | 5 A       |
| Ledararea min. (CSA)   | 22 AWG |                        |           |

## Märkdata enligt UL

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 12 AWG | Ström Gr C (UR)                      | 20 A   |
| Spänning grupp C (UR)                | 600 V  | Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
| Certifikat nr. (UR)                  | E60693 | Ledarstorlek Field wiring min (UR)   | 22 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring max (UR)   | 12 AWG |                                      |        |

## Materialdata

|                                |       |         |           |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Grundläggande material         | PA 66 | Färgkod | beige/gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2   |         |           |

## Systemparametrar

|                               |                                                                                    |                              |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Utförande                     | Skruvanslutning, med fjäderanslutning, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs              | Ja  |
| Antal potentialer             | 1                                                                                  | Antal våningar               | 1   |
| Antal klämställena per våning | 2                                                                                  | Antal potentialer per våning | 1   |
| Nivåer internt överkopplade   | Nej                                                                                | PE-anslutning                | Nej |
| Montageskena obestyckad       | TS 32                                                                              |                              |     |

## Ytterligare tekniska data

|                     |               |                            |     |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----|
| Öppna sidor         | höger         | Antal likadana plintar     | 1   |
| Monteringsanvisning | Direktmontage | explosionstestat utförande | Nej |
| Monteringstyp       | ihakad        |                            |     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## RSF 3 PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QL 2 SAK6N                 | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">0194300000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190182854              | (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 13.9 mm                               |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                        |

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QL 3 SAK6N                 | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0194400000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190063351              | (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 21.8 mm                                |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                         |
| Typ        | QL 4 SAK6N                 | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0194500000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 4, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190025601              | (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 29.7 mm                                |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                         |
| Typ        | QL 10 SAK6N                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0338300000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 41 A, Antal poler: 10, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190176679              | (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 77.1 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |
| Typ        | QL 15 SAK6N                | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0221200000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 32 A, Antal poler: 15, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190042110              | (P): 7.90, Isolerad: Nej, Bredd: 116.6 mm                               |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                         |
| Typ        | VH 13.5/4.9/3.3            | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0248500000</a> | Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 4.9 mm, Höjd: 4.9 mm, Djup:       |
| GTIN (EAN) | 4008190022723              | 13.5 mm, Antal poler: 1, Koppar                                         |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |

## RSF 3 PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | KISC M3X20.5/10 EK4        | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">0303000000</a> | Klämbygel, Montageskruv, Stål |
| GTIN (EAN) | 4008190163686              |                               |
| Förp.      | 100 ST                     |                               |

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ        | SS M3 D 128-A 3            | Utförande             |
| Art.nr.    | <a href="#">0164400000</a> | Säkringsskiva, Koppar |
| GTIN (EAN) | 4008190035914              |                       |
| Förp.      | 50 ST                      |                       |

## Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | AP RSF3                    | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">0270460000</a> | Ändplatta för plintar, beige, Höjd: 50 mm, Bredd: 3 mm, V-2, Polyamid |
| GTIN (EAN) | 4008190110635              | 66, rastbar: Ja                                                       |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                       |

## RSF 3 PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | TW RSF3 PA                 | Utförande                                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">3877960000</a> | Sektionsplatta (plint), beige, Höjd: 58 mm, Bredd: 1.5 mm, V-2, |
| GTIN (EAN) | 4008190132323              | Polyamid 66                                                     |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                 |

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | PS 2.3 RT                  | Utförande                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0180400000</a> | Testadapter (plint), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                   |
| Förp.      | 20 ST                      |                                   |
| Typ        | STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5    | Utförande                         |
| Art.nr.    | <a href="#">0168600000</a> | SAK-serien, mäthylsa              |
| GTIN (EAN) | 4008190135225              |                                   |
| Förp.      | 50 ST                      |                                   |

## Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TSCH 1                     | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0319160000</a> | Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100 |
| GTIN (EAN) | 4008190097219              | °C                                                                      |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |

## RSF 3 PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VL 2 SAK6N/SAKT            | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">0194700000</a> | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4008190148027              | (P): 8.00, Isolerad: Nej, Bredd: 7 mm                                  |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                        |

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontage för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontage för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 ST                     |                                                          |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## DEK 5/8



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/8 MM WS              | Utförande                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                                    |
| Förp.      | 500 ST                     |                                                    |